

PHILIPS

LEDtube EM T8

UltraEfficient

1500 mm

4000 K

G13 ROT



8720169205000



Odolné pracovní osvětlení LED s velmi kvalitním světlem

Vyměňte staré zářivky za moderní a energeticky úspornou technologii LED – přejděte rychle a snadno na LED trubice Philips. Ideálně se hodí do míst, kde je potřeba hodně světla.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Zvolte udržitelné řešení

- Světla LED vám ušetří energie, aniž byste obětovali kvalitu světla. Když vyměníte svoje stávající zářivky (které od roku 2023 předpisy Evropské unie zakazují), okamžitě ušetříte víc než 70 % energie.

Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí

- Díky životnosti 50 000 hodin nemusíte tak často měnit světelné zdroje a přes 50 let si můžete užívat dokonalé řešení osvětlení.

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré zářivky

- Navrženo pro provoz s elektromagnetickými předřadníky.

Přednosti

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Ušetří ve srovnání se zářivkami víc než 70 % energie

Dlouhá životnost – 50 000 hodin

Kompatibilní s elektromagnetickým předradníkem

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: T8
- Patice: G13 ROT
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál světelného zdroje: Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 200 000
- Nominální životnost: 50 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 160 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Jmenovitý světelný tok: 3700 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.5
- Kód barvy: 840 | CCT of 4000K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 185 lm/W

Různé

- Certifikační značky: Splňuje požadavky směrnice RoHS, Značka CE, Certifikát KEMA Keur, Certifikát ENEC
- LED inovace: UltraEfficient

Informace o balení

- EAN: 8720169205000
- EOC: 872016920500000
- Název produktu: LED T8 1500mm 20W G13 CW EELB 1CT/4

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.9
- Napětí: 220-240 V
- Spotřeba energie: 20
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 20

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 1 514 mm
- Celková délka: 1 514 mm
- Celková šířka: 28 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Kompatibilita předřadníku: EM

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169205000
- Čistá hmotnost: 0,27 kg
- Hrubá hmotnost: 0,33 kg
- Výška: 157,7 cm
- Délka: 3,1 cm
- Šířka: 3,1 cm



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.467

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com