

PHILIPS

3× 40W svíčka C37
E14

Smart LED

Chytrá žárovka s kompletním
spektrém barev

Až 470 lumenů

Stačí zapojit a spustit

Ovládání pomocí aplikace nebo
hlasem



8720169210318



Chytré osvětlení pro každodenní činnosti

S nastavitelnými chytrými žárovkami Philips Smart LED E14 ve tvaru svíčky se vaše lustry rozzáří libovolným odstínem teplého nebo studeného bílého světla. Žárovky mají technologii WiZ Connected. Při použití Wi-Fi je můžete ovládat pomocí aplikace WiZ nebo hlasovými povely.

Chytré ovládání

- Connected by WiZ

Chytré funkce

- Detekce pohybu SpaceSense

Chytrá zařízení

- Certifikace Matter

Světelné režimy

- Miliony barev
- Nast. bílé světlo
- Stmívání

Přednosti

Connected by WiZ

Plně kompatibilní se všemi produkty Connected by WiZ – použijte k nastavení aplikaci WiZ a zpřístupněte si všechny výhody chytrého osvětlení.

Detekce pohybu SpaceSense



Proměňte svá světla v pohybové senzory díky integrované technologii SpaceSense, které se automaticky rozsvítí, když vstoupíte do místnosti – stačí vám k tomu dvě nebo více světel či zařízení Connected by WiZ.

Certifikace Matter



Ovládejte systém pomocí svého oblíbeného asistenta pro chytrou domácnost – díky kompatibilitě s Matter je zajištěna hladká integrace s Alexou, Google Home a Apple Home.

Miliony barev

Vyberte libovolnou barvu z palety nebo sáhněte po přednastaveném režimu, jako jsou třeba Ohniště nebo Oceán, pro navození úžasné atmosféry a nálady.

Nast. bílé světlo

Snadno upravujte světlo od chladných, namodralých odstínů, které zlepšují viditelnost a soustředění, až po jemné teplé tóny pro večerní relaxaci (rozsah CCT 2200 K – 6500 K).

Stmívání

Světlo se dá plynule ztlumovat z plného jasu až na 1 %, abyste dosáhli správné úrovně osvětlení pro jakoukoli činnost.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: C37
- Patice: E14
- Typ skla: Chladná
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Stmívatelné: Ano

Rozměry zářivky

- Hmotnost: 0,045 kg

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano
- Solární energie: Ne
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 90
- Teplota chromatičnosti: 2200–6500 K
- Kategorie barvy světla: Kompletní spektrum barev
- Jmenovitý světelný tok: 470 lm
- Doba náběhu: <0.5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 95

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 40 mA

Informace o balení

- EAN: 8720169210318
- EOC: 872016921031800
- Název produktu: PHI WFB 40W C37 E14 922-65 RGB 3CT/6

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.48
- Napětí: AC 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 40 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 4,9 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 5

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 11,6 mm
- Celková délka: 11,6 mm
- Celková šířka: 3,9 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000
- Jmenovitý světelný tok: 470 lm
- Jmenovitý výkon: 4.9 W

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 1877837
- Referenční měření toku: Sphere

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ano

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169210318
- Čistá hmotnost: 0,14 kg
- Hrubá hmotnost: 0,22 kg
- Výška: 15,5 cm
- Délka: 7 cm
- Šířka: 14 cm



Datum vydání: 2026-06-13
Verze: 0.433

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com