

PHILIPS

3× 60W žárovka
A60 E27

Smart LED

Chytrá nastavitelná bílá žárovka


Až 806 lumenů

Stačí zapojit a spustit

Ovládání pomocí aplikace nebo
hlasem



8720169210394



Chytré osvětlení pro každodenní činnosti

Žárovky LED Philips představují způsob, jak jednoduše vybrat barvy, které se hodí zamýšlenému použití. Jsou zkonstruované tak, aby vydávaly nádherné světlo, výjimečně dlouho vydrží a přináší okamžitě významné úspory energie. Tato žárovky se pyšní jednoduchým a současně elegantním provedením a představují ideální náhradu běžných žárovek.

Jednoduché nastavení

- Stačí zapojit a spustit

Chytré ovládání

- Ovládání odkudkoli přes chytrý telefon
- Ovládejte světla hlasem

Chytré funkce

- Chytré stmívání přes aplikaci, stmívač nebo hlasem
- Přednastavené funkce pro lepší pohodu
- Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

Světelné režimy

- Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy

Přednosti

Stačí zapojit a spustit



WiZ funguje s vaším stávajícím Wi-Fi routerem, není zapotřebí žádné další zařízení. Stačí nové světlo zapojit, stáhnout aplikaci WiZ a je hotovo!

Ovládání odkudkoli



Světla WiZ můžete ovládat z chytrého telefonu odkudkoli. Před odchodem z domova si už nemusíte dělat starosti, jestli jste nenechali někde rozsvíceno. Aplikace WiZ je k dispozici pro iOS a Android.

Ovládejte světla hlasem



Svá světla můžete ovládat pouhým hlasem. Stačí je integrovat se službami Google a Alexa nebo přidat do Siri Shortcuts.

Chytré stmívání

Světla můžete ztlumit na požadovanou úroveň pomocí chytrého telefonu, ovládání WiZmote nebo hlasu. Není zapotřebí instalovat drahý stmívač.

Přednastavené funkce pro lepší pohodu

Přednastavené funkce pro zdraví a pohodu v aplikaci WiZ vybírají nejvhodnější osvětlení pro vaše cirkadiánní rytmy v průběhu dne. WiZ zapne jasné denní světlo, když potřebujete nabrat energii a soustředit se, a plynule přejde na měkké teplé světlo, které přispěje k uvolnění a lepšímu spánku.

Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

Automatizuje osvětlení podle svých denních nebo týdenních rutin. Můžete si naplánovat, aby se světla rozsvítila, než dorazíte domů, a zůstala vypnutá, když je nepotřebujete.

Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy



Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé, od povzbuzující chladné až po měkkou teplou, nebo jednoduše zvolit jeden z přednastavených režimů, jako je Soustředění nebo Relaxace, a vytvořit tak ideální atmosféru pro svou činnost.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: A60
- Patice: E27
- Typ skla: Chladná
- Stmívatelné: Ano
- Povrchová úprava žárovky: Matná

Rozměry zářivky

- Hmotnost: 0,195 kg

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 25 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 25 000

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): ≥ 90
- Teplota chromatičnosti: 2700–6500 K
- Kategorie barvy světla: Nastavitelná bílá
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Doba náběhu: < 0.5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 100 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 70 mA

Informace o balení

- EAN: 8720169210394
- EOC: 872016921039400
- Název produktu: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 TW 3CT6

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.51
- Napětí: 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Spotřeba energie: 8 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 8

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 122 mm
- Celková délka: 122 mm
- Celková šířka: 60 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 25 000
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Jmenovitý výkon: 8 W

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Referenční měření toku: Sphere

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. počet příslušenství: 9999
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169210394
- Čistá hmotnost: 0,2 kg
- Hrubá hmotnost: 0,32 kg
- Výška: 15,5 cm
- Délka: 8,5 cm
- Šířka: 18 cm



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.342

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com