

PHILIPS

Zapuštěné svítidlo
Diamond Cut UltraEfficient,
4,8 W, 145 mm

UltraEfficient

3 000 K

Bílá

8720169212787



Svítidlo typu downlight UltraEfficient poskytuje největší úsporu energie

Společnost Philips vyvinula mimořádně efektivní svítidlo downlight, které využívá novou technologii pro snižování emisí uhlíku, menší plýtvání materiálem a nižší spotřebu energie. Neskutečná životnost 50 000 hodin je více než 3krát delší v porovnání se srovnatelnými downlight LED svítidly Philips, přičemž využívá nepatrných 50 % energie. Přesně tohle potřebujeme pro udržitelnější planetu.

Udržitelné řešení osvětlení

- Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

Světelný efekt

- Vysoce kvalitní difuzér Rovnoměrné vyzařování měkkého světla

Materiál a povrchová úprava

- Vysoce kvalitní kov

Přednosti

5letá záruka na systém LED



Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do něž patří lampový modul LED a vinutí.

Vysoce kvalitní difuzér Rovnoměrné vyzařování měkkého světla



Tento světelný difuzér špičkové kvality po místnostech rovnoměrně rozptyluje měkké světlo.

Vysoce kvalitní kov



Odolný a atraktivní kov pro odolný povrch.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Zaoblený obdélník

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 51 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 25 000
- Nominální životnost: 50 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 110
- Konzistence barev: 5 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 187

Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Obývací pokoj, Pracovna
- Styl: Nadčasový
- Typ: Zapuštěná svítidla
- EyeComfort: Ano
- LED inovace: UltraEfficient

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 50.5 mA

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.4

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,165 kg
- Vzdálenost zapuštění: 2 mm
- Celková výška: 49,5 mm
- Celková délka: 145 mm
- Celková šířka: 145 mm
- Zapuštěné stropní svítidlo s výřezem: 12,5 cm x 12,5 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Průměr: 145 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 900
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Příkon žárovky: 4,8
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169212787
- Čistá hmotnost: 0,17 kg
- Hrubá hmotnost: 0,21 kg
- Výška: 14,8 cm
- Délka: 5,7 cm
- Šířka: 14,8 cm



Datum vydání: 2026-06-13
Verze: 0.364

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com