

PHILIPS

Zapuštěné svítidlo
Diamond Cut UltraEfficient,
6,5 W, 170 mm

UltraEfficient

4000 K

Bílá

8720169212848



Svítidlo typu downlight UltraEfficient poskytuje největší úsporu energie

Společnost Philips vyvinula mimořádně efektivní svítidlo downlight, které využívá novou technologii pro snižování emisí uhlíku, menší plýtvání materiálem a nižší spotřebu energie. Neskutečná životnost 50 000 hodin je více než 3krát delší v porovnání se srovnatelnými downlight LED svítidly Philips, přičemž využívá nepatrných 50 % energie. Přesně tohle potřebujeme pro udržitelnější planetu.

Udržitelné řešení osvětlení

- Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

Světelný efekt

- Vysoce kvalitní difuzér Rovnoměrné vyzařování měkkého světla

Materiál a povrchová úprava

- Vysoce kvalitní kov

Přednosti

5letá záruka na systém LED



Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do nějž patří lampový modul LED a vinutí.

Vysoce kvalitní difuzér Rovnoměrné vyzařování měkkého světla

Tento světelný difuzér špičkové kvality po místnostech rovnoměrně rozptyluje měkké světlo.

Vysoce kvalitní kov

Odolný a atraktivní kov pro odolný povrch.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Zaoblený obdélník

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 51 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 25 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 110 stupňů
- Konzistence barev: 5 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Doba zahřívání do 60 % světla: <2

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídlna, Kuchyně, Domácí kancelář
- Styl: Nadčasový
- Typ: Zapuštěná svítidla
- EyeComfort: Ano
- LED inovace: UltraEfficient

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 60 mA
- Účinnost: 176 lm/W

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.45

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,204 kg
- Délka výřezu: 15.0 cm
- Šířka výřezu: 15.0 cm
- Výška: 4,95 cm
- Délka: 17 cm
- Vzdálenost zapuštění: 0,2 cm
- Šířka: 17 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Životnost až: 50 000 h
- Průměr: 170 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 1150
- Barva světla: 4000
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Příkon žárovky: 6.5
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II



Datum vydání: 2024-10-30
Verze: 0.335

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com