

# PHILIPS

Zapuštěné svítidlo  
Meson 20 W, 190 mm

Zapuštěná svítidla

3 000 K

Bílá

8720169230965



## Příjemné světlo v tenkém provedení

Osvětlete svůj prostor LED downlightem Philips s technologií EyeComfort, pohodlným světelným zdrojem šetrným pro oči.

### Jednoduše zážitek

- Ideální pro místnosti s nízkým stropem, umožňuje realizovat nepřekážející a subtilní upevnění.

### Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

### Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí

- Menší oslnění, větší pohodlí

# Přednosti

## Vhodné pro místnosti s nízkým stropemŠtíhlý design

### Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

## Řada EyeComfort s technologií Interlaced Optics

Technologie Interlaced Optics vylepšuje celkový světelný zážitek ve vašem běžném životě. Technologie mikročoček potištěných 3D vzorem, který pomáhá rozptylovat světlo a tím

vytváří rovnoměrné rozložení světla, které významně snižuje oslnění. Osvětlení není jen měkké a rovnoměrné, ale také příjemné pro oči. Chytře světlo distribuuje, takže osvětlené oblasti jsou méně přesvícené a oslňující.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Kulaté

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

## Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 7 500
- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 100
- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 70

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Obývací pokoj, Pracovna
- Styl: Nadčasový
- Typ: Zapuštěná svítidla
- EyeComfort: Ano

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 150 mA

## Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,124 kg
- Vzdálenost zapuštění: 117 mm
- Celková výška: 35 mm
- Celková délka: 190 mm
- Celková šířka: 190 mm
- Zapuštěné stropní svítidlo s výřezem: 17.5 cm x 17.5 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické údaje

- Průměr: 190 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 2100
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Příkon žárovky: 20
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

## Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

#### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

#### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169230965
- Čistá hmotnost: 0,12 kg
- Hrubá hmotnost: 0,18 kg
- Výška: 19,5 cm
- Délka: 4,3 cm
- Šířka: 19,3 cm



Datum vydání: 2026-06-13  
Verze: 0.377

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)