

PHILIPS

Žárovka s tradičním
vzhledem 60 W E27

Smart LED

2700-4000

Až 903 lumenů

Stačí zapojit a spustit

Ovládání pomocí aplikace nebo
hlasem



8720169241435



Chytré osvětlení pro každodenní činnosti

Ultra efektivní chytrá žárovka Philips A60 je naše neúspornější chytrá žárovka. Tato chytrá žárovka třídy A spotřebuje o 40 % méně energie než standardní LED a propojená LED světla. Díky pohodlnému bezdrátovému stmívání a snadnému používání Wi-Fi je ovládání těchto světel hračkou – nepotřebujete žádný drahý stmívač. Pokud vás zajímá možnost přechodu na chytré osvětlení, můžete začít přímo tady – tyto žárovky se hned po vybalení pyšní nejlepší úsporností ve své třídě a dalšími chytrými funkcemi, které můžete používat, kdykoli budete chtít.

Jednoduché nastavení

- Stačí zapojit a spustit

Chytré ovládání

- Ovládání odkudkoli přes chytrý telefon

Chytré funkce

- Přednastavené funkce pro větší pohodlí
- Možnost automatizace zařízení pomocí rozvrhů
- Monitorování spotřeby

Světelné režimy

- Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy

8720169241435

Tvar produktu

- Různé možnosti snadné instalace

Přednosti

Stačí zapojit a spustit



WiZ funguje s vaším stávajícím Wi-Fi routerem, není zapotřebí žádné další zařízení. Stačí nové světlo zapojit, stáhnout aplikaci WiZ a je hotovo!

Ovládání odkudkoli




Světla WiZ můžete ovládat z chytrého telefonu odkudkoli. Před odchodem z domova si už nemusíte dělat starosti, jestli jste nenechali někde rozsvíceno. Aplikace WiZ je k dispozici pro iOS a Android.

Přednastavené funkce pro větší pohodlí



Přednastavené funkce pro zdraví a pohodu v aplikaci WiZ vybírají to nejvhodnější osvětlení pro váš denní rytmus. WiZ zapne jasné denní světlo, když potřebujete nabrat energii a soustředit se, a plynule přejde na tlumené teplé bílé světlo, které vám pomůže uvolnit se a zlepšit vám kvalitu spánku.

Možnost automatizace zařízení pomocí rozvrhů



Naplánujte si, jak se má zařízení zapínat a vypínat podle vašeho denního režimu, a ušetřete tak energii.

Monitorování spotřeby




Aplikace WiZ zaznamenává energetickou spotřebu vašich světel. Můžete si prohlédnout týdenní nebo denní přehled a chytrě si naplánovat osvětlení tak, abyste optimalizovali spotřebu energie v domácnosti.

Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy



Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé, od povzbuzující chladné až po měkkou teplou, nebo jednoduše zvolit jeden z přednastavených režimů, jako je Soustředění nebo Relaxace, a vytvořit tak ideální atmosféru pro svou činnost.

Různé možnosti snadné instalace



Stačí přilepit na libovolný povrch – výlohy, stropní lišty, pracovní stoly nebo pod skříňky. Rozjasní a zvýrazní váš nábytek.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: A60
- Patice: E27
- Typ skla: Čiré
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Stmívatelné: Ano

Rozměry zářivky

- Hmotnost: 0,055 kg

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 51 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 50 000

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano
- Solární energie: Ne
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 300
- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): ≥ 80
- Teplota chromatičnosti: 2700–4000 K
- Kategorie barvy světla: Nastavitelná bílá
- Jmenovitý světelný tok: 903 lm
- Doba náběhu: $< 0,5$ s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 210

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 42 mA

Informace o balení

- EAN: 8720169241435
- EOC: 872016924143501
- Název produktu: PHI WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.48
- Napětí: 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): A
- Spotřeba energie: 4,3 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 5

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 127 mm
- Celková délka: 127 mm
- Celková šířka: 60 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 50 000
- Jmenovitý světelný tok: 903 lm
- Jmenovitý výkon: 4.3 W

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 1901110
- Referenční měření toku: Sphere

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ano

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169241435
- Čistá hmotnost: 0,06 kg
- Hrubá hmotnost: 0,06 kg
- Výška: 15,5 cm
- Délka: 8,5 cm
- Šířka: 8,5 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.347

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com