

# PHILIPS

Strop. sv. s vent.  
Amigo 42+20 W

Svítidla na stropním  
ventilátoru

3000/4400/6500K

Bílá

Stmívatelné;Dálkové ovládání



8720169248786



## Bezproblémové nastavení požadované úrovně osvětlení

Stropní LED svítidlo s ventilátorem a s dálkovým ovládáním vám nabídne šikovnou kombinaci nastavitelného světla s příjemným vánkem.

### Jednoduše zážitek

- Celoroční používání
- Užijte si příjemný vánek

# Přednosti

## Celoroční používání

Díky režimům na léto i zimu, získáte po celý rok do svých místností nejlepší nastavení cirkulace vzduchu.

## Užijte si příjemný vánek

Funkce přírodního vánku Natural Breeze nabízí dynamické nastavení rychlosti ventilátoru, a tím vnese do

jakékoli místnosti vašeho domu ostrovní vánek.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Kulaté

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

## Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ano

## Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700–4000–6500 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 95

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídlna, Obývací pokoj, Pracovna
- Styl: Nadčasový
- Typ: Svítidla na stropním ventilátoru
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, Dálkové ovládání

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 330 mA

## Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.9

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1,5 kg
- Celková výška: 137 mm
- Celková délka: 485 mm
- Celková šířka: 485 mm

## Servis

- Záruka: 5 let

## Technické údaje

- Průměr: 485 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 4400
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Nast. bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ano
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

## Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8720169248786
- Čistá hmotnost: 1,5 kg
- Hrubá hmotnost: 2,32 kg
- Výška: 51,5 cm
- Délka: 15,5 cm
- Šířka: 51 cm



Datum vydání: 2026-07-01  
Verze: 0.365

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesie odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)