

# PHILIPS

Žárovka 75 W A60  
E27

LED

4000 K

1055 lm

15 000 h



8720169253131



## Špičková žárovka LED pro domácnost

Špičkové žárovky LED nabízí univerzální řešení osvětlení pro běžné činnosti v domácnosti. Díky nim okamžitě ušetříte za energii a nebudete muset žárovky měnit tak často, aniž by to jakkoli snížilo kvalitu osvětlení.

### Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

### Zvolte udržitelné řešení

- Informacím na balení Philips můžete věřit.
- Neobsahuje rtuť

# Přednosti

## Nahrazuje standardní žárovky



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry této LED žárovky představují moderní úsporné osvětlovací řešení a dokonalou i trvale udržitelnou náhradu tradiční obyčejné žárovky.

## Žádné ultrafialové nebo infračervené záření

Paprsek světla je bez infračerveného záření, takže zdroj nevyzařuje žádné teplo. Absence UV záření znamená, že látka a předměty v tomto světle neblednou.

## Neobsahuje rtuť



Protože neobsahuje rtuť, nepředstavuje při likvidaci nebezpečný odpad. I díky této vlastnosti nabízí způsob, jak jednoduše zařídit, abyste u sebe doma kladli větší důraz na udržitelnost.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál světelného zdroje: Plast

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 180 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Jmenovitý světelný tok: 1055 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 840 | CCT of 4000K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 105 lm/W

## Různé

- EyeComfort: Ne

## Informace o balení

- EAN: 8720169253131
- EOC: 872016925313100
- Název produktu: LED 75W A60 E27 CW FR ND 1PF/6 DISC

## Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.54
- Napětí: AC 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 75 W
- Spotřeba energie: 10 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 10

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 108 mm
- Celková délka: 108 mm
- Celková šířka: 60 mm

#### Technické údaje

- Frekvence: 50-60

#### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169253131
- Čistá hmotnost: 0,03 kg
- Hrubá hmotnost: 0,04 kg
- Výška: 13,8 cm
- Délka: 6,2 cm
- Šířka: 6,2 cm



Datum vydání: 2025-09-17  
Verze: 0.370

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)