

# PHILIPS

Nástěnné svítidlo  
Bustan 3,8 W

Venkovní svítidla

2700 K

Antracit

Odolné proti vodě



8720169257252



## Užijte si krásnou zahradu se světlem – udržitelně

Ultra efektivní venkovní svítidla Philips Bustan využívají přelomovou novou technologii, která snižuje emise uhlíku, plýtvání materiálem a spotřebu energie. Neuvěřitelná životnost 50 000 hodin je v porovnání s podobnými venkovními LED svítilny Philips více než dvakrát delší a spotřeba energie je přitom o 50 % nižší. Přesně tohle potřebujeme pro udržitelnější planetu.

### Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 50 000 hodin
- Mimořádná efektivita
- Až 80% úspora energie

### Pokročilé osvětlení LED

- 5letá záruka na LED systém

### Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

### Zvláštní vlastnosti

- Silné světlo

8720169257252

**Vysoce kvalitní světlo**

- Teplé bílé světlo 2700 K


# Přednosti

### Dlouhá životnost až 50 000 hodin



Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 50 000 hodin, takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

### Mimořádná efektivita



V porovnání se srovnatelnými standardními světly LED Philips spotřebuje alespoň o 50 % méně energie.

### Až 80% úspora energie



Osvětlení využívající LED ušetří oproti tradičnímu osvětlení se stejným světelným výkonem až 80 % energie. Když si koupíte žárovku Philips LED, začnete hned šetřit. Každý světelný zdroj, který nahradíte světlem LED, znamená okamžité snížení účtu za elektřinu.

### 5letá záruka na LED systém



Společnost Philips poskytuje standardní 2letou záruku na vlastní svítidlo, ale také 5letou záruku na LED systém (LED modul a předřadník).

### IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

### Silné světlo

Toto venkovní svítidlo Philips vyzařuje kužel silného světla, který osvíti vaši zahradu nebo terasu.

### Teplé bílé světlo 2700 K



Věděli jste, že různé odstíny bílého světla odpovídají různým teplotám barev měřených v Kelvinech (K)? Nižší teploty barev vyzařují teplé a útulné bílé světlo, zatímco vyšší teploty barev vyzařují studené a energičtější bílé světlo. Toto svítidlo vyzařuje teplé, relaxační světlo o teplotě 2700 K.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: Kov

## Odolnost

- Nominální životnost: 50 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

## Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- LED inovace: UltraEfficient
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

## Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 4,3

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,52 kg
- Celková výška: 90 mm
- Celková délka: 220 mm
- Celková šířka: 80 mm

## Servis

- Záruka: 5 let

## Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 800
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: B
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano

## Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

## Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169257252
- Čistá hmotnost: 0,52 kg
- Hrubá hmotnost: 0,56 kg
- Výška: 22,5 cm
- Délka: 8,5 cm
- Šířka: 9,9 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.314

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)