

# PHILIPS

Nástěnné svítidlo  
Camill 1,4 W

Venkovní svítidla

3 000 K

Černá

Senzor;Solární;Odolné proti  
vodě



8720169263932



## Naše zatím nejúspěšnější LED svítidla

Dodejte své venkovní stěně tradiční vzhled díky černému venkovnímu nástěnnému svítidlu Philips LED. Jeho rozptýlené, jasné světlo je ideální i pro osvětlení vchodu. Jeho retro design představuje stylový způsob, jak si zpříjemnit chvíle strávené venku.

### Snadná instalace

- Není potřeba elektrického vedení

### Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 50 000 hodin
- Mimořádně efektivní solární napájení

### Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

### Zvláštní vlastnosti

- Světlo s dvojitým jasem
- Integrovaný senzor pohybu od soumraku do úsvitu

### Vysoce kvalitní světlo

- Jasné bílé světlo 3000 K

# Přednosti

### Není potřeba elektrického vedení




Toto světlo je napájeno výhradně solární energií a nevyžaduje žádné elektrické vedení, takže jej můžete snadno umístit nebo přemístit kamkoli na zahradě nebo v jiném venkovním prostoru.

### Dlouhá životnost až 50 000 hodin



Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 50 000 hodin, takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

### Mimořádně efektivní solární napájení



Tato svítidla využívají systém Philips Ultra Efficient Solar, díky němuž na plně nabitou baterii vydrží svítit jasným světlem až 35 hodin. To stačí na celou noc dokonce i za velmi špatného počasí nebo když je zataženo.

### IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

### Světlo s dvojitým jasem


Funkce dvojitého jasu umožňuje navodit flexibilní a působivou atmosféru, přičemž intenzita vyzářování se vždy přizpůsobí situaci. Pokud se nic neděje, světlo je ztlumeno, avšak jakmile přijdou lidé, automaticky se rozjasní.

### Integrovaný senzor pohybu od soumraku do úsvitu



Tato světla jsou vybavena vestaveným senzorem pohybu, takže když se za tmy vracíte domů, automaticky vás přivítají, stejně tak se rozsvítí, když k vám přijde návštěva. Jedinečná funkce „od soumraku do úsvitu“ automaticky zapne světla, když se venku setmí, což je ideální pro dlouhé letní večery nebo vaši bezpečnost.

### Jasně bílé světlo 3000 K



Věděli jste, že různé odstíny bílého světla odpovídají různým teplotám barev měřených v Kelvinech (K)? Nižší teploty barev vyzářují teplé a útulné bílé světlo, zatímco vyšší teploty barev vyzářují studené a energičtější bílé světlo. Toto svítidlo vyzářuje jasné bílé světlo o teplotě 3000 K.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Plast

## Odolnost

- Nominální životnost: 50 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ano
- Solární energie: Ano
- Střední díl: Ne

## Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- LED inovace: UltraEfficient
- Zvláštní funkce: Senzor, Solární, Odolné proti vodě

## Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 1,4

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,48 kg
- Celková výška: 205 mm
- Celková délka: 190 mm
- Celková šířka: 140 mm

## Servis

- Záruka: 5 let

## Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 250
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Bílé světlo
- Napájení ze sítě: 4 V
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: A
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano

## Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

## Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169263932
- Čistá hmotnost: 0,48 kg
- Hrubá hmotnost: 0,7 kg
- Výška: 24 cm
- Délka: 16,5 cm
- Šířka: 15 cm



Datum vydání: 2026-06-13  
Verze: 0.300

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)