

# PHILIPS

Stojanové svítidlo  
Vynce 1,5 W

Venkovní svítidla

2700 K

Černá

Senzor;Solární;Odolné proti  
vodě



8720169265684



## Užijte si krásně osvětlenou zahradu – udržitelně

Stojanové svítidlo Philips Vynce je spolehlivé solární svítidlo, které vydrží svítit déle, snižuje spotřebu energie a podporuje udržitelnost.

### Snadná instalace

- Není potřeba elektrického vedení

### Udržitelné řešení osvětlení

- Solární energie

### Pokročilé osvětlení LED

- Vysoce kvalitní světlo LED

### Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní materiály

### Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

### Vysoce kvalitní světlo

- Teplé bílé světlo 2700 K


# Přednosti

## Není potřeba elektrického vedení



Toto světlo je napájeno výhradně solární energií a nevyžaduje žádné elektrické vedení, takže jej můžete snadno umístit nebo přemístit kamkoli na zahradě nebo v jiném venkovním prostoru.

## Solární energie



Svítlidla Philips Solar jsou navržena tak, aby maximálně využívala energii získanou ze slunce a zajistila tak déletrvající světlo. Jelikož nespotřebovávají žádnou elektřinu, pomohou vám šetřit peníze a zároveň i životní prostředí.

## Vysoce kvalitní světlo LED



Tato světla LED využívají unikátní technologii vyvinutou společností Philips – okamžitě se zapnou a vyzařují optimální světelný tok, který zvýrazní živé barvy vaší zahrady.

## Vysoce kvalitní materiály



Toto venkovní svítidlo Philips je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou, díky čemuž je spolehlivé, má dlouhou životnost a odolává korozi nebo ušpinění za jakéhokoli počasí.

## IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

## Teplé bílé světlo 2700 K



Věděli jste, že různé odstíny bílého světla odpovídají různým teplotám barev měřených v Kelvinech (K)? Nižší teploty barev vyzařují teplé a útulné bílé světlo, zatímco vyšší teploty barev vyzařují studené a energií nabíjející bílé světlo. Toto svítidlo vyzařuje teplé, relaxační světlo o teplotě 2700 K.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Plast

## Odolnost

- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ano
- Střední díl: Ne

## Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stojanová svítidla / osvětlení cest
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Od soumraku do úsvitu, Solární, Odolné proti vodě

## Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 1,5

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,344 kg
- Celková výška: 540 mm
- Celková délka: 135 mm
- Celková šířka: 105 mm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 200
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: 3,3 V
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

## Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

## Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169265684
- Čistá hmotnost: 0,34 kg
- Hrubá hmotnost: 0,43 kg
- Výška: 20,6 cm
- Délka: 8,2 cm
- Šířka: 11,7 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.308

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)