

# PHILIPS


Nástěnné svítidlo  
Zonal 1,3 W

Venkovní svítidla

3 000 K

Černá

Senzor;Solární;Odporné proti  
vodě



8720169265745



## Užijte si krásně osvětlenou zahradu – udržitelně

Společnost Philips vyvinula venkovní LED svítidlo s novou technologií Ultra Efficient Solar, která pomáhá snižovat emise uhlíku, plýtvání materiálem i spotřebu energie. Úžasná životnost 50 000 hodin je oproti srovnatelným venkovním LED svídlům Philips více než 5krát delší. Přesně tohle potřebujeme pro udržitelnější planetu.

### Snadná instalace

- Není potřeba elektrického vedení

### Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 50 000 hodin
- Mimořádně efektivní solární napájení

### Pokročilé osvětlení LED

- Vysoce kvalitní světlo LED

### Zvláštní vlastnosti

- Světlo s dvojitým jasem

# Přednosti

## Není potřeba elektrického vedení




Toto světlo je napájeno výhradně solární energií a nevyžaduje žádné elektrické vedení, takže jej můžete snadno umístit nebo přemístit kamkoli na zahradě nebo v jiném venkovním prostoru.

## Dlouhá životnost až 50 000 hodin



Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 50 000 hodin, takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

## Mimořádně efektivní solární napájení



Tato svítidla využívají systém Philips Ultra Efficient Solar, díky kterému vydrží na plně nabitou baterii svítit jasným světlem až 25 hodin. To stačí na celou noc dokonce i za velmi špatného počasí nebo když je zataženo.

## Vysoce kvalitní světlo LED



Tato světla LED využívají unikátní technologii vyvinutou společností Philips – okamžitě se zapnou a vyzařují optimální světelný tok, který zvýrazní živé barvy vaší zahrady.

## Světlo s dvojitým jasnem

Funkce dvojitého jasu umožňuje navodit flexibilní a působivou atmosféru, přičemž intenzita vyzařování se vždy přizpůsobí situaci. Pokud se nic neděje, světlo je ztlumeno, avšak jakmile přijdou lidé, automaticky se rozjasní.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Plast

## Odolnost

- Nominální životnost: 50 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

**Obsahuje funkce/příslušenství navíc**

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ano
- Solární energie: Ano
- Střední díl: Ne

**Zahradní prostor**

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

**Charakteristika světla**

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K

**Různé**

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- LED inovace: UltraEfficient
- Zvláštní funkce: Senzor, Solární, Odolné proti vodě

**Spotřeba elektrické energie**

- Spotřeba energie: 1,3

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Čistá hmotnost: 0,65 kg
- Celková výška: 135 mm
- Celková délka: 206 mm
- Celková šířka: 160 mm

**Servis**

- Záruka: 5 let

**Technické údaje**

- Celkový světelný tok svítidla: 250/25
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Bílé světlo
- Napájení ze sítě: 4 V
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: A
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

**Žárovka**

- Upgradovatelný software: Ne

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8720169265745
- Čistá hmotnost: 0,65 kg
- Hrubá hmotnost: 0,75 kg
- Výška: 21,4 cm
- Délka: 14,2 cm
- Šířka: 16,7 cm



Datum vydání: 2026-06-13  
Verze: 0.313

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)