

PHILIPS

Nástěnné svítidlo Inyma,
25 W E27, bez žárovky

Venkovní svítidla

Bez žárovky

Černá

Odolné proti vodě



8720169266476



Užívejte si krásně osvětlenou zahradu

Toto venkovní svítidlo je navrženo podle nejnovějších trendů a životního stylu, aby vám zformovalo atmosféru, po které jste vždycky toužili.

Snadné použití

- Žárovka není součástí balení

Ozdobte svou zahradu designem

- Vyberte si venkovní nástěnná svítidla

Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní materiály

Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

Přednosti

Žárovka není součástí balení

Toto svítidlo je prodáváno bez žárovky, abyste si mohli zvolit světelný tok, který se nejlépe hodí do vašeho pokoje a odpovídá vašim potřebám. Pokud vaše volba padne na žárovku Philips LED, získáte vysoce kvalitní světelný tok s dlouhou životností.

Vyberte si venkovní nástěnná svítidla

Využijte své venkovní prostory naplno díky tomuto nástěnnému svítidlu, které se dokonale hodí pro montáž na vchodové dveře nebo na zdi terasy.

Vysoce kvalitní materiály



Toto venkovní svítidlo Philips je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou, díky čemuž je spolehlivé, má dlouhou životnost a odolává korozi nebo ušpinění za jakéhokoli počasí.

IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ne
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1,2 kg
- Celková výška: 245 mm
- Celková délka: 260 mm
- Celková šířka: 230 mm
- Zapuštěné stropní svítidlo s výřezem: 3.5 cm x 0 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Technologie žárovky: LED
- Napájení ze sítě: 220–240 V
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: není relevantní
- Patice/objímka: E27
- Maximální příkon náhradní žárovky: 25
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Počet světelných zdrojů: 1

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169266476
- Čistá hmotnost: 1,2 kg
- Hrubá hmotnost: 1,74 kg
- Výška: 25 cm
- Délka: 24 cm
- Šířka: 27 cm



Datum vydání: 2026-06-13
Verze: 0.287

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com