

PHILIPS

Nástěnné svítidlo Kylis,
25 W GU10, bez žárovky

Venkovní svítidla

Bez žárovky

Černá

Odolné proti vodě



8720169266575



Užívejte si krásně osvětlenou zahradu

Toto venkovní svítidlo je navrženo podle nejnovějších trendů a životního stylu, aby vám zformovalo atmosféru, po jaké jste vždycky toužili.

Snadné použití

- Žárovka není součástí balení

Ozdobte svou zahradu designem

- Vyberte si venkovní nástěnná svítidla

Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

Zvláštní vlastnosti

- Efekt dvousměrného světla

Přednosti

Žárovka není součástí balení

Toto svítidlo je prodáváno bez žárovky, abyste si mohli zvolit světelný tok, který se nejlépe hodí do vašeho pokoje a odpovídá vašim potřebám. Pokud vaše volba padne na žárovku Philips LED, získáte vysoce kvalitní světelný tok s dlouhou životností.

Vyberte si venkovní nástěnná svítidla

Využijte své venkovní prostory naplno díky tomuto nástěnnému svítidlu, které se dokonale hodí pro montáž na vchodové dveře nebo na zdi terasy.

IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44

znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

Efekt dvousměrného světla

S tímto venkovním svítidlem Philips a jeho efektem dvousměrného světla si na své zahradě nebo terase můžete navodit dokonalou atmosféru.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ne
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,65 kg
- Celková výška: 160 mm
- Celková délka: 90 mm
- Celková šířka: 78 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Technologie žárovky: LED
- Napájení ze sítě: 220–240 V
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: není relevantní
- Patice/objímka: GU10
- Maximální příkon náhradní žárovky: 25
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Počet světelných zdrojů: 2

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory:
Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy:
Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169266575
- Čistá hmotnost: 0,65 kg
- Hrubá hmotnost: 0,71 kg
- Výška: 17 cm
- Délka: 8,5 cm
- Šířka: 10 cm



Datum vydání: 2026-06-13
Verze: 0.299

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com