

# PHILIPS

Nástěnné svítidlo  
Nightingale, 35 W GU10,  
bez žárovky

Venkovní svítidla

Bez žárovky

Černá

Odolné proti vodě



8720169266834



## Užívejte si krásně osvětlenou zahradu

Toto venkovní svítidlo je navrženo podle nejnovějších trendů a životního stylu, aby vám zformovalo atmosféru, po jaké jste vždycky toužili.

### Snadné použití

- Žárovka není součástí balení

### Ozdobte svou zahradu designem

- Moderní venkovní osvětlení

### Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

### Zvláštní vlastnosti

- Efekt dvousměrného světla

# Přednosti

## Žárovka není součástí balení

Toto svítidlo je prodáváno bez žárovky, abyste si mohli zvolit světelný tok, který se nejlépe hodí do vašeho pokoje a odpovídá vašim potřebám. Pokud vaše volba padne na žárovku Philips LED, získáte vysoce kvalitní světelný tok s dlouhou životností.

## Moderní venkovní osvětlení

Působivý, odvážný a minimalistický design venkovního osvětlení od společnosti Philips. Elegantní moderní styl venkovních svítidel Philips představuje dokonalý způsob, jak pomocí světla zkrášlit zahrady, cestičky a venkovní prostory.

## IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

## Efekt dvousměrného světla

S tímto venkovním svítidlem Philips a jeho efektem dvousměrného světla si na své zahradě nebo terase můžete navodit dokonalou atmosféru.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ne
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

## Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

## Různé

- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,6 kg
- Celková výška: 160 mm
- Celková délka: 96 mm
- Celková šířka: 80 mm
- Recessed Ceiling cutout: 3.5 cm x 0 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

**Technické údaje**

- Napájení ze sítě: 220–240 V
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: není relevantní
- Patice/objímka: GU10
- Maximální příkon náhradní žárovky: 35
- Kód IP: IP44 | Chráněno proti proniknutí drátů a chráněno proti stříkající vodě

- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Počet světelných zdrojů: 2

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8720169266834
- Čistá hmotnost: 0,6 kg
- Hrubá hmotnost: 0,64 kg
- Výška: 17,8 cm
- Délka: 8,5 cm
- Šířka: 10 cm



Datum vydání:  
2025-09-03  
Verze: 0.414

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)