

PHILIPS

Zapuštěná svítidla
Fresco 4,6 W GU10

Venkovní svítidla

2700 K

Černá

Odolné proti vodě



8720169266858



Snadno nasměrovatelné LED světlo špičkové kvality tam, kde se vám hodí

Zapuštěné bodové svítidlo Philips Fresco nabízí krásné světlo LED, které ukáže zahradní prvky v té nejlepší podobě nebo osvětlí tmavé oblasti. Je vyrobeno z nerezové oceli a jeho nastavitelná hlava umožňuje nasměrovat světelný paprsek.

Snadné použití

- Nastavitelné bodové světlo

Pokročilé osvětlení LED

- Vysoce kvalitní světlo LED

Špičková kvalita

- Kvalitní materiál s dlouhou životností

Určeno ven

- IP23 – odolné proti vlivům počasí

Přednosti

Nastavitelné bodové světlo



Namířte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodového světla.

Vysoce kvalitní světlo LED

Žárovka LED v tomto svítidle Philips představuje unikátní řešení vyvinuté společností Philips. Rozsvěcuje se okamžitě a poskytuje optimální světelný tok, který nechá vyniknout živé barvy vašeho domova.

Kvalitní materiál s dlouhou životností

Toto bodové svítidlo je vyrobeno z trvanlivých a vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek pevný a odolný, má dlouhou životnost a bude osvětlovat váš domov po dlouhá léta.

IP23 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP23 znamená, že je konstruováno tak, aby bylo chráněno před prachem a stříkající vodou a ideálně splňovalo nároky na osvětlení terasy či verandy.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov

Odolnost

- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ne
- Integrované LED: Ne

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Zapuštěná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,16 kg
- Vzdálenost zapuštění: 110 mm
- Celková výška: 110 mm
- Celková délka: 100 mm
- Celková šířka: 100 mm
- Zapuštěné stropní svítidlo s výřezem: 8.0 cm x 8.0 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 355
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: 220–240 V
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: G
- Patice/objímka: GU10
- Příkon žárovky: 4.6
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Počet světelných zdrojů: 1

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169266858
- Čistá hmotnost: 0,16 kg
- Hrubá hmotnost: 0,28 kg
- Výška: 10 cm
- Délka: 9 cm
- Šířka: 10 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.375

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com