

PHILIPS

Stojanové svítidlo
Radii 1,3 W

Venkovní svítidla

3 000 K

Černá

Propojitelné; Senzor; Solární; Odolné proti vodě



8720169267213



Naše zatím energeticky nejúspornější LED svítidla

Společnost Philips vyvinula solární venkovní LED svítidlo UltraEfficient, které využívá novou technologii snižující emise uhlíku, plýtvání materiálem i spotřebu energie. Neskutečná životnost 50 000 hodin je více než 5krát delší v porovnání se srovnatelnými venkovními LED svítidly Philips. Přesně tohle potřebujeme pro udržitelnější planetu.

Snadná instalace

- Není potřeba elektrického vedení

Udržitelné řešení osvětlení

- Mimořádně efektivní solární napájení

Ozdobte svou zahradu designem

- Zvolte si venkovní stojanová svítidla

Pokročilé osvětlení LED

- 5letá záruka na LED systém

Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

8720169267213

Vysoce kvalitní světlo

- Jasně bílé světlo 3000 K


Přednosti

Není potřeba elektrického vedení



Toto světlo je napájeno výhradně solární energií a nevyžaduje žádné elektrické vedení, takže jej můžete snadno umístit nebo přemístit kamkoli na zahradě nebo v jiném venkovním prostoru.

Mimořádně efektivní solární napájení



Tato svítidla využívají systém Philips Ultra Efficient Solar, takže na plně nabitou baterii vydrží svítit až 40 hodin, což postačí na celou noc dokonce i za velmi špatného počasí nebo když je zataženo.

Zvolte si venkovní stojanová svítidla

Toto stojanové svítidlo dokonale osvětlí vaši zahradu, okraj terasy nebo příjezdové cesty a chodníky, a umožní vám co nejlépe využít vaše venkovní prostory.

5letá záruka na LED systém




Společnost Philips poskytuje standardní 2letou záruku na vlastní svítidlo, ale také 5letou záruku na LED systém (LED modul a předřadník).

IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

Jasně bílé světlo 3000 K



Věděli jste, že různé odstíny bílého světla odpovídají různým teplotám barev měřených v Kelvinech (K)? Nižší teploty barev vyzařují teplé a útulné bílé světlo, zatímco vyšší teploty barev vyzařují studené a energií nabíjející bílé světlo. Toto svítidlo vyzařuje jasné bílé světlo o teplotě 3000 K.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Plast

Odolnost

- Nominální životnost: 50 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ano
- Solární energie: Ano
- Střední díl: Ne

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stojanová svítidla / osvětlení cest
- EyeComfort: Ne
- LED inovace: UltraEfficient
- Zvláštní funkce: Propojitelné, Senzor, Solární, Odolné proti vodě

Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 1,3

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,912 kg
- Celková výška: 600 mm
- Celková délka: 175 mm
- Celková šířka: 175 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 250
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Bílé světlo
- Napájení ze sítě: 4 V
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: A
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169267213
- Čistá hmotnost: 0,91 kg
- Hrubá hmotnost: 1,41 kg
- Výška: 63 cm
- Délka: 20 cm
- Šířka: 20 cm



Datum vydání: 2026-06-13
Verze: 0.264

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com