PHILIPS

# Stojanové svítidlo Purex 1,5 W

Venkovní svítidla

2700 K

Černá

Nízké napětí;Odolné proti vodě

8720169269231

# Zahradní světlo, které můžete jednoduše zapojit, připojit a užívat si ho

Nízkonapěťová řada Philips GardenLink nabízí řadu venkovních svítidel, která si můžete snadno a bezpečně namontovat sami. K jednomu napájecímu zdroji se dá svítidel připojit několik, můžete je ale taky zapojit do standardní zásuvky, a pak snadno přidat další světla nebo je přemístit, kdykoli budete chtít. Zapojení je jednoduché a nízké napětí znamená, že vám, vašim dětem i vašim mazlíčkům nehrozí žádné nebezpečí.

**Snadné použití**
- Kompatibilita se všemi svítidly a příslušenstvím GardenLink
- Snadná instalace pomocí konektorů Twist & Lock

**Bezpečné použití**
- Výjimečně bezpečný výrobek s nízkým napětím 24 V

**Udržitelné řešení osvětlení**
- Dlouhá životnost až 20 000 hodin

8720169269231

**Vysoce kvalitní světlo**

- Teplé bílé světlo 2700 K

# Přednosti

### Kompatibilita se všemi svítidly a příslušenstvím GardenLink

Všechna svítidla GardenLink jsou vybavena totožným konektorem Twist & Lock, který usnadňuje jejich instalaci a připojení. Svítidla a příslušenství můžete přesouvat s tím, jak se mění vaše představy o venkovním osvětlení, aby žádný kout vaší zahrady nezůstal beze světla.

### Snadná instalace pomocí konektorů Twist & Lock

Super snadná instalace a propojení různých produktů pomocí konektorů Twist & Lock. Světla jednoduše zapojíte a dál se nemusíte o nic starat!

### Výjimečně bezpečný výrobek s nízkým napětím 24 V

Nízkonapěťová světla (24 V) můžete bezpečně instalovat sami bez rizika úrazu elektrickým proudem – a bez profesionálního elektrikáře.

### Dlouhá životnost až 20 000 hodin

Tato spolehlivá a vysoce kvalitní světla LED vydrží až 20 000 hodin. Pokud jde o údržbu, máte tedy na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

### Teplé bílé světlo 2700 K



Věděli jste, že různé odstíny bílého světla odpovídají různým teplotám barev měřených v Kelvinech (K)? Nižší teploty barev vyzařují teplé a útulné bílé světlo, zatímco vyšší teploty barev vyzařují studené a energií nabíjející bílé světlo. Toto svítidlo vyzařuje teplé, relaxační světlo o teplotě 2700 K.

# Specifikace

### Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Plast

### Odolnost

- Nominální životnost: 20 000

### Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

### Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

### Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

### Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 325
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K

### Různé
- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stojanová svítidla / osvětlení cest
- Zvláštní funkce: Nízké napětí, Odolné proti vodě

### Spotřeba elektrické energie
- Spotřeba energie: 1,5

### Rozměry a hmotnost výrobku
- Čistá hmotnost: 0,38 kg
- Celková výška: 530 mm
- Celková délka: 60 mm
- Celková šířka: 60 mm

### Servis
- Záruka: 2 roky

### Technické údaje
- Celkový světelný tok svítidla: 180
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: 24 V DC
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: E
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano

### Žárovka
- Upgradovatelný software: Ne

### Podporované systémy
- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

### Rozměry a hmotnost balení
- EAN/UPC – výrobek: 8720169269231
- Čistá hmotnost: 0,38 kg
- Hrubá hmotnost: 0,49 kg
- Výška: 54,7 cm
- Délka: 7,7 cm
- Šířka: 7,7 cm

Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.323

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.