

PHILIPS

Přízemní bodové /
hrotové svítidlo Spore 1 W

Venkovní svítidla

2700 K

Stříbrná

Nízké napětí; Odolné proti vodě



8720169269453



Zahradní světlo, které můžete jednoduše zapojit, připojit a užívat si ho

Nízkonapěťová řada Philips GardenLink nabízí řadu venkovních svítidel, která si můžete snadno a bezpečně namontovat sami. K jednomu napájecímu zdroji se dá svítidel připojit několik, můžete je ale taky zapojit do standardní zásuvky, a pak snadno přidat další světla nebo je přemístit, kdykoli budete chtít. Zapojení je jednoduché a nízké napětí znamená, že vám, vašim dětem i vašim mazlíčkům nehrozí žádné nebezpečí.

Snadné použití

- Kompatibilita se všemi svítidly a příslušenstvím GardenLink
- Snadná instalace pomocí konektorů Twist & Lock

Bezpečné použití

- Výjimečně bezpečný výrobek s nízkým napětím 24 V

Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 20 000 hodin

Určeno ven

- IP67 – odolné proti vlivům počasí

Vysoce kvalitní světlo

- Teplé bílé světlo 2700 K

Přednosti

Kompatibilita se všemi svítidly a příslušenstvím GardenLink

Všechna svítidla GardenLink jsou vybavena totožným konektorem Twist & Lock, který usnadňuje jejich instalaci a připojení. Svítidla a příslušenství můžete přesouvat s tím, jak se mění vaše představy o venkovním osvětlení, aby žádný kout vaší zahrady nezůstal beze světla.

Snadná instalace pomocí konektorů Twist & Lock

Super snadná instalace a propojení různých produktů pomocí konektorů Twist & Lock. Světla jednoduše zapojíte a dál se nemusíte o nic starat!

Výjimečně bezpečný výrobek s nízkým napětím 24 V

Nízkonapěťová světla (24 V) můžete bezpečně instalovat sami bez rizika úrazu elektrickým proudem – a bez profesionálního elektrikáře.

Dlouhá životnost až 20 000 hodin




Tato spolehlivá a vysoce kvalitní světla LED vydrží až 20 000 hodin. Pokud jde o údržbu, máte tedy na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

IP67 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní svítidlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a prošlo přísnými testy na odolnost vůči vodě. Jeho krytí IP67 znamená, že konstrukce svítidla chrání proti účinkům dočasného ponoření do vody a ideálně se hodí k osvětlení chodníků a příjezdových cest. Můžete přes něj dokonce i přejet.

Teplé bílé světlo 2700 K



Věděli jste, že různé odstíny bílého světla odpovídají různým teplotám barev měřených v Kelvinech (K)? Nižší teploty barev vyzařují teplé a útulné bílé světlo, zatímco vyšší teploty barev vyzařují studené a energií nabíjející bílé světlo. Toto svítidlo vyzařuje teplé, relaxační světlo o teplotě 2700 K.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Stříbro
- Materiál: Kov

Odolnost

- Nominální životnost: 20 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 65 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K

Různé

- Styl: Nadčasový
- Typ: Přízemní bodová/hrotová
- Zvláštní funkce: Nízké napětí, Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,8 kg
- Celková výška: 60 mm
- Celková délka: 40 mm
- Celková šířka: 40 mm
- Recessed Ceiling cutout: 3.5 cm x 3.5 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 120lm
- Barva světla: 2700 K
- Napájení ze sítě: 220–240 V
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: E
- Maximální příkon náhradní žárovky: 1
- Kód IP: IP67 | Prachotěsné a odolné proti dočasnému ponoření
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169269453
- Čistá hmotnost: 0,8 kg
- Hrubá hmotnost: 0,98 kg
- Výška: 24,7 cm
- Délka: 15,2 cm
- Šířka: 15,2 cm



Datum vydání:
2025-09-03
Verze: 0.318

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com