

# PHILIPS

Stropní svítidlo  
s ventilátorem Atlas, 35 +  
28 W

Svítidla na stropním  
ventilátoru

2700/5500/4000 K

Nikl

Dálkové ovládání



8720169279148



## Jediné svítidlo. Váš vypínač. Tři nastavení světla.

Stropní svítidlo Philips LED s vysouvacím ventilátorem a dálkovým ovládáním vám nabídne šikovnou kombinaci nastavitelného světla s příjemným vánkem. Průhledné lopatky ventilátoru se zatáhnou, když neběží, a se třemi nastaveními světla SceneSwitch si můžete navodit tu správnou atmosféru v jakékoli místnosti.

### Jednoduše zážitek

- Stropní ventilátor s průhlednými zasouvacími lopatkami
- Snadná instalace, bezpečné použití
- Spolehlivá výkonnost
- Celoroční používání
- Užijte si příjemný vánek
- Užitečné časovače

### Efekt ambientního světla

- Jasně, ale příjemné stropní svítidlo

### Špičková kvalita

- Tichý pohon

# Přednosti

## Stropní ventilátor s průhlednými zasouvacími lopatkami

Rozlučte se s rotujícími stíny na stropě. Tento ventilátor má průhledné lopatky, které je možné zasunout do světla, když se nepoužívají.

## Snadná instalace, bezpečné použití

Stropní LED svítidlo Philips s vysouvacím ventilátorem prošlo přísnými bezpečnostními testy a má řadu důležitých bezpečnostních prvků, jako jsou šrouby odolné proti pádu nebo robustní konstrukce.

## Spolehlivá výkonnost

Stropní LED svítidlo Philips s ventilátorem je navrženo tak, aby zajistilo výkonnou cirkulaci vzduchu a dlouhodobou spolehlivost. Provedení se širokými lopatkami umožňuje velké pokrytí objemu vzduchu pro zajištění maximálního proudění chladivého vzduchu.

## Celoroční používání

Díky režimům na léto i zimu, získáte po celý rok do svých místností nejlepší nastavení cirkulace vzduchu.

## Užijte si příjemný vánek

Funkce přírodního vánku Natural Breeze nabízí dynamické nastavení rychlosti ventilátoru, a tím vnese do jakékoli místnosti vašeho domu ostrovní vánek.

## Užitečné časovače

Vyberte si ze dvou různých časovačů, které světlo po určité době zhasnou, a nastavte si je pomocí dálkového ovládání.

## Jasně, ale příjemné stropní světlo

Stropní LED svítidla Philips s ventilátorem prozáří váš domov velmi jasným, ale přitom příjemným světlem. Můžete je ovládat pomocí přiloženého dálkového ovládání nebo nástěnného vypínače.

## Tichý pohon

Stropní LED svítidla Philips s ventilátorem mají tichý pohon, který umožňuje dobrou cirkulaci vzduchu v místnosti bez hluku.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

## Design a provedení

- Barva: nikl
- Materiál: Kov, Plast

## Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ano

## Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700-4000-6500 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 128

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Obývací pokoj, Pracovna
- Styl: Nadčasový
- Typ: Svítidla na stropním ventilátoru
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Dálkové ovládání

### Další charakteristiky

- Proud žárovky: 290 mA

### Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.9

### Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 5,75 kg
- Celková výška: 420 mm

### Servis

- Záruka: 5 let

### Technické údaje

- Průměr: 485 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 4500
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Nastavitelné bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění

### Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169279148
- Čistá hmotnost: 5,75 kg
- Hrubá hmotnost: 9,28 kg
- Výška: 28,5 cm
- Délka: 54,8 cm
- Šířka: 54,8 cm



Datum vydání:  
2026-06-10  
Verze: 0.227

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)