PHILIPS

3× čirá 40W žárovka s tradičním vzhledem, A60 E27

UltraEfficient

2700 K

485 lm

50 000 h

8720169283862

Žárovka UltraEfficient – naše dosud energeticky nejúspornější žárovky LED

Svítidla LED Philips UltraEfficient zajišťují krásné světlo. Nabízí vám výjimečně dlouhou životnost (50 000 hodin) a přináší okamžité a výrazné energetické úspory. Měňte svítidla méně často a současně si vychutnejte světlo, které je šetrné k očím, protože využívá naši osvědčenou technologii EyeComfort.

Navrženo pro delší životnost a větší úsporu energie

- Šetřete energii každý den
- Žárovky s dlouhou životností – vydrží až 50 let

Přednosti

Šetřete energii každý den

Naše LED UltraEfficient mají nejméně o 50 % vyšší energetickou účinnost než standardní LED Philips, takže vám šetří energii každý den

Žárovky s dlouhou životností – vydrží až 50 let

Vyhněte se častým výměnám žárovek. S životností až 50 000 hodin vydrží naše LED UltraEfficient 3,5krát déle než standardní LED Philips, takže si můžete dokonalé řešení osvětlení užívat více než 50 let.

Specifikace

Charakteristika zdroje
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost
- Počet cyklů zapnutí: 500 000
- Nominální životnost: 50 000

Ochrana životního prostředí
- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla
- Vyzařovací úhel: 300
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 485 lm
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 210

Různé
- EyeComfort: Ne
- LED inovace: UltraEfficient

Informace o balení
- EAN: 8720169283862
- EOC: 872016928386200
- Název produktu: LED CLA 40W A60 E27 2700K CL UE 3CT/4 EC

Spotřeba elektrické energie
- Účiník: 0.4
- Napětí: AC 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 40
- Spotřeba energie: 2,3
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 3

Rozměry a hmotnost výrobku
- Celková výška: 104 mm
- Celková délka: 104 mm
- Celková šířka: 60 mm

Technické údaje
- Frekvence: 50-60
- Technologie žárovky: LED

Žárovka
- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy
- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení
- EAN/UPC – výrobek: 8720169283862
- Čistá hmotnost: 0,11 kg
- Hrubá hmotnost: 0,17 kg
- Výška: 12 cm
- Délka: 7,7 cm
- Šířka: 21,7 cm

Datum vydání:
2026-06-10
Verze: 0.274

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com