

PHILIPS

50W bodové světlo
PAR16, 2× GU10

Smart LED

Chytrá regulovatelná žárovka

Až 345 lumenů

Stačí zapojit a spustit

Ovládání pomocí aplikace nebo
hlasem



8720169296763



Chytré osvětlení pro každodenní aktivitu

Vaše pohodlí a pohoda by měly být vaší prioritou. Tato inteligentní bodová světla mají standardní patici GU10, kterou dobře znáte, můžou se ale pochlubit čočkami z opravdového skla, které jim propůjčují nádech elegance. Nabízejí vám něco, co rozhodně patří do nadstandardu – bílé světlo, které se dá nastavit podle vašich potřeb a nálady. Když potřebujete zabrat v práci, naplánujte studené bílé světlo. Když máte chuť si odpočinout a relaxovat, nastavte si příjemnou teplou bílou. Prostě získáte světlo, díky kterému budete žít doma naplno a s maximální mírou pohodlí. To všechno se dá navíc ovládat hlasem, a to buď přes dálkové ovládání WiZ, nebo aplikaci WiZ. A je přitom jedno, jestli jste doma nebo pryč. Chytrá bodová světla Philips s paticí GU10 se připojují přes stávající Wi-Fi síť – nepotřebujete si pořizovat žádný další hardware nebo síťové příslušenství ani nic nastavovat.

Jednoduché nastavení

- Stačí zapojit a spustit

Chytré ovládání

- Ovládání odkudkoli přes chytrý telefon

Chytré funkce

- Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů
- Automatizujte svá světla. Kompatibilní s produkty s technologií Connected by WiZ.

Světelné režimy

- Miliony barev a dynamické světelné režimy
- Studené bílé světlo

Tvar produktu

- Rovnoměrné vyzařování světla

Přednosti

Stačí zapojit a spustit



WiZ funguje s vaším stávajícím Wi-Fi routerem, není zapotřebí žádné další zařízení. Stačí nové světlo zapojit, stáhnout aplikaci WiZ a je hotovo!

Ovládání odkudkoli



Světla WiZ můžete ovládat z chytrého telefonu odkudkoli. Před odchodem z domova si už nemusíte dělat starosti, jestli jste nenechali někde rozsvíceno. Aplikace WiZ je k dispozici pro iOS a Android.

Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

Automatizuje osvětlení podle svých denních nebo týdenních rutin. Můžete si naplánovat, aby se světla rozsvítila, než dorazíte domů, a zůstala vypnutá, když je nepotřebujete.

Automatizujte svá světla



Světla můžete nastavit tak, aby se zapínala/vypínala nebo měnila režim na základě detekce pohybu. Toto je možné se všemi produkty s technologií Connected by WiZ.

Milióny barev a dynamické světelné režimy



Vyberte si z palety milionů barev a vytvořte si doma úžasnou atmosféru. Vychutnejte si jemné přechody, kterými naše efekty dynamického osvětlení ožíví vaše prostředí.

Studené bílé světlo



Rozjasněte svůj domov studeným bílým světlem dodávajícím energii. Chytré světlo, které se jednoduše přizpůsobí vašim každodenním činnostem.

Rovnoměrné vyzařování světla



Měkké a jasné světlo tohoto svítidla vám rovnoměrně prosvětlí celou místnost.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: PAR16
- Patice: GU10
- Typ skla: Čiré
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Stmívatelné: Ano

Rozměry zářivky

- Hmotnost: 0,05 kg

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano
- Solární energie: Ne
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 36
- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): ≥ 90
- Teplota chromatičnosti: 2200–6500 K
- Kategorie barvy světla: Kompletní spektrum barev
- Jmenovitý světelný tok: 345 lm
- Doba náběhu: < 0.5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 73

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 40 mA

Informace o balení

- EAN: 8720169296763
- EOC: 872016929676300
- Název produktu: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 2PF/6

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.48
- Napětí: AC 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 50 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 4,7 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 5

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 55 mm
- Celková délka: 55 mm
- Celková šířka: 50 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000
- Jmenovitý světelný tok: 345 lm
- Jmenovitá špičková intenzita: 550 cd
- Jmenovitý výkon: 4.7 W

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 1877832
- Referenční měření toku: Narrow Cone

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ano

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169296763
- Čistá hmotnost: 0,1 kg
- Hrubá hmotnost: 0,15 kg
- Výška: 16 cm
- Délka: 7 cm
- Šířka: 10,5 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.144

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com