

# PHILIPS

Stropní/nástěnné  
bodové svítidlo Idris, 3x

Stropní / nástěnná bodová  
svítidla

Bez žárovky

Bílá

ClickFix; odolné proti vodě



8720169299115



## Stylové svítidlo jako stvořené pro vaši koupelnu

Pořídte si toto praktické bodové svítidlo Philips k sobě domů. Vyberte si takovou žárovku Philips GU10 LED, která bude ladit se stylem vašich bodových svítidel a během své dlouhé životnosti vám zajistí kvalitní osvětlení. Toto stylové svítidlo má krytí proti vlhkosti IP44, díky němuž se bude dobře hodit do koupelny.

### Snadné použití

- Nastavitelné bodové světlo
- Žárovka není součástí balení

### Snadná instalace

- Snadná montáž s uchycením ClickFix

### Jednoduše zážitek

- Svítidlo je vhodné umístit na stěnu nebo strop a pomůže vám upravit si místnost přesně podle vašich představ.

### Bezpečnost

- Odolnost proti vlhkosti

### Materiál a povrchová úprava

- Vysoce kvalitní materiály

# Přednosti

## Nastavitelné bodové světlo



Namířte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodového světla.

## Žárovka není součástí balení

Toto svítidlo je prodáváno bez žárovky, abyste si mohli zvolit světelný tok, který se nejlépe hodí do vašeho pokoje a odpovídá vašim potřebám. Pokud vaše volba padne na žárovku Philips LED, získáte vysoce kvalitní světelný tok s dlouhou životností.

## Snadná montáž s uchycením ClickFix




Bodové světlo si dokážete sami snadno připevnit. Díky uchycení ClickFix to zvládnete sami bez pomoci. Držák jednoduše připevníte ke stropu, zapojte vodiče, a pak jedním pohybem svítidlo zaklapnete na místo.

## Flexibilita při montáži na stěnu nebo strop

### Odolnost proti vlhkosti

Výrobek je odolný proti vlhkosti, takže jej můžete bez obav používat v koupelnách, kuchyních, na balkónech a jiných místech, kde se může vyskytovat vlhkost.

## Vysoce kvalitní materiály



Odolný a atraktivní materiál zaručuje atraktivní a dlouhotrvající investici.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Upevnění click!FIX: Ano
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ne
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## Charakteristika světla

- Doba zahřívání do 60 % světla: <2

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Koupelna
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní / nástěnná bodová svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: ClickFix, Odolné proti vodě

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 150 mA

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,714 kg
- Celková výška: 80 mm
- Celková délka: 440 mm
- Celková šířka: 120 mm

## Servis

- Záruka: 2 roky

#### Technické údaje

- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Patice/objímka: GU10
- Maximální příkon náhradní žárovky: 5
- Kód IP: IP44 | Chráněno proti proniknutí drátů a chráněno proti stříkající vodě
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění

- Počet světelných zdrojů: 3

#### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169299115
- Čistá hmotnost: 0,71 kg
- Hrubá hmotnost: 0,8 kg
- Výška: 52 cm
- Délka: 7,6 cm
- Šířka: 9,6 cm



Datum vydání:  
2025-08-30  
Verze: 0.171

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.