

# PHILIPS

Nástěnné svítidlo  
Rover

Nástěnná svítidla

2700 K

Černá

ClickFix; odolné proti vodě



8720169300170



## Stylové LED svítidlo stvořené do každé koupelny

Philips nabízí zrcadlová svítidla pro všechny vaše potřeby v oblasti osvětlení koupelny. Naše zrcadlová svítidla jsou navržena pro provoz ve vlhkých podmínkách a mají ochranu proti stříkající vodě. Měkké teplé bílé světlo LED neunavuje oči. Instalace ve čtyřech snadných krocích díky patentovanému systému instalace Philips ClickFix. Vyrobeno z pevných materiálů vybraných pro odolnost a vizuální přitažlivost.

### Snadná instalace

- Snadná montáž s uchycením ClickFix

### Sladění se stylem interiéru

- která jsou dokonale sladěná s ostatními koupelnovými svítidly Philips

### Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 25 000 hodin

### Pohoda ve vaší koupelně díky vysoce kvalitnímu světlu

- V koupelně musíte hlavně dobře vidět

**Vysoce kvalitní světlo**

- EyeComfort – světlo, které neunavuje oči

**Bezpečnost**

- Odolnost proti vlhkosti

**Odolnost**

- Dlouhotrvající kvalita i po letech

# Přednosti

## Snadná montáž s uchycením ClickFix

Namontujte si bodové světlo snadno sami – ve čtyřech snadných krocích pomocí patentovaného montážního systému Philips ClickFix. Držák jednoduše připevníte ke stropu, zapojte vodiče, a pak jedním pohybem světlo zaklapnete na místo.

## Široký sortiment osvětlení koupelen

Philips nabízí zrcadlová i bodová stropní svítidla pro všechny vaše potřeby v oblasti osvětlení koupelen,

## Dlouhá životnost až 25 000 hodin



Spolehlivé světlo LED špičkové kvality vydrží až 25 000 hodin. Takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete doma užívat dokonalé světelné prostředí.

## Hlavní je dobře vidět

Pokud chcete před zrcadlem dosáhnout dobrých výsledků, musíte dobře vidět. Z tohoto důvodu každé svítidlo obsahuje světelný zdroj vysoké kvality pro péči o vzhled bez starostí. Řada svítidel pro osvětlení koupelny využívá k zajišťování kvalitního světla nejnovější úspornou technologii, která poskytuje spoustu světla, přitom ale nijak neoslňuje.

## EyeComfort – světlo, které neunavuje oči



Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř a je proto velmi důležité, aby byl Váš domov správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED svítidla Philips nejen vyzařují příjemné světlo, ale taky si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Dokážou zajišťovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí.

## Odolnost proti vlhkosti

Výrobek je odolný proti vlhkosti, takže jej můžete bez obav používat v koupelnách, kuchyních, na balkónech a jiných místech, kde se může vyskytovat vlhkost.

## Odolné s dlouhou životností

Svítidla jsou vyrobená z pevných materiálů vybraných pro odolnost a vizuální přitažlivost. Jsou stvořená pro dlouhodobý výkon. Když si je namontujete, můžete na ně až do konce jejich dlouhé životnosti zapomenout. Nemusíte si dělat starosti s výměnou. Materiály se špičkovými vlastnostmi se postarají o odolnost, protože jsme je otestovali na vyblednutí při UV záření, vysoké teploty a řadu dalších parametrů.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov, Plast

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 25 000

### Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

### Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Upevnění click!FIX: Ano
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

### Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 146

### Různé

- Speciálně navrženo pro: Koupelna, Chodba
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: ClickFix, Odolné proti vodě

### Další charakteristiky

- Proud žárovky: 37 mA

### Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Spotřeba energie: 5

### Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,29 kg
- Celková výška: 72 mm
- Celková délka: 442 mm
- Celková šířka: 50 mm

### Servis

- Záruka: 2 roky

### Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 730
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: D
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 1

### Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169300170
- Čistá hmotnost: 0,28 kg
- Hrubá hmotnost: 0,36 kg
- Výška: 46 cm
- Délka: 7 cm
- Šířka: 9 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.303

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)