

PHILIPS

Kapsle 25 W G9 G9

LED

4000 K

230 lm

15 000 h



8720169301672



Známé světlo, neotřelý design

Toto svítidlo LED napájené ze zásuvky poskytuje jasné a všestranné bílé světlo.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Tvarem a velikostí je podobná halogenovým kapslovým žárovkám.

Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let

Přednosti

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Nahrazuje halogenové kapslové žárovky



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry tohoto moderního kapslového osvětlení LED představují dokonalou a trvale udržitelnou náhradu za tradiční halogenové kapslové žárovky.

Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelný kulovitý zdroj
- Patice: G9
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál světelného zdroje: Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 320 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Jmenovitý světelný tok: 230 lm
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 121 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Informace o balení

- EAN: 8720169301672
- EOC: 872016930167200
- Název produktu: LED 25W G9 CW ND SRT6

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.5
- Napětí: AC 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 25 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E
- Spotřeba energie: 1,9 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 2

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 43 mm
- Celková délka: 43 mm
- Celková šířka: 14 mm

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Registrační číslo EPREL: 1932583

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169301672
- Čistá hmotnost: 0,01 kg
- Hrubá hmotnost: 0,01 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 2,5 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.271

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com