

PHILIPS

Bodový zdroj 60 W,
R7S

LED

3 000 K

950 lm

15 000 h



8720169301894



Jasně LED osvětlení výjimečné kvality

Toto inovativní lineární světlo LED představuje dokonalou náhradu za halogenové žárovky s patičí R7S, které daleko předčí i v energetické úspornosti.

Vysoce kvalitní světlo

- Chladné, energií nabitě světlo

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako lineární halogenová světla

Zvolte udržitelné řešení

- Ušetří až 80 % energie

Přednosti

3500 K [žárovky LED]



Tato žárovka s teplotou chromatičnosti 3500 K poskytuje studené světlo plné energie, které vytváří přívětivou atmosférou pro pohoštění přátel nebo posezení s knihou.

Nahrazuje lineární halogenová světla



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry tohoto moderního lineárního osvětlení LED představují dokonalou a trvale udržitelnou náhradu za tradiční halogenová lineární světla.

Ušetří až 80 % energie



Užijte si úspory energie s technologií LED bez kompromisů v kvalitě světla. Náhradou stávajících žárovek nebo zářivek můžete okamžitě ušetřit přes 80 % energie.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelný reflektorový zdroj
- Patice: R7s
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Materiál světelného zdroje: Průhledný plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 300 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K
- Jmenovitý světelný tok: 950 lm
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 135 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Informace o balení

- EAN: 8720169301894
- EOC: 872016930189400
- Název produktu: LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: AC 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): D
- Spotřeba energie: 7 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 7

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 78 mm
- Celková délka: 78 mm
- Celková šířka: 28 mm

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Registrační číslo EPREL: 1932586

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169301894
- Čistá hmotnost: 0,04 kg
- Hrubá hmotnost: 0,06 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 3 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání:
2025-09-20
Verze: 0.264

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com