

PHILIPS

Kapsle, 25 W G9 G9,
3x

LED

2700 K

220 lm

15 000 h



8720169302075



Užívejte si teplé bílé světlo

Žárovky Philips LED vyzařují krásné, hřejivé bílé světlo, pyšní se výjimečně dlouhou životností a výrazně přispívají ke snížení spotřeby energie. Tyto žárovky s čistým a elegantním provedením jsou ideální náhradou tradičních matných žárovek.

Vysoce kvalitní světlo

- Opravdu teplé bílé světlo jako u žárovky

Zvolte udržitelné řešení

- Ušetří až 80 % energie

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Jednoduché LED na každodenní užití

Přednosti

Opravdu teplé bílé světlo jako u žárovky



Teplota chromatičnosti této žárovky je 2700 K a navozuje tak hřejivou a klidnou atmosféru skvělou pro

odpočinek. Toto světlo s chromatičností 2700K představuje ideální domácí osvětlení.

Ušetří až 80 % energie



Užijte si úspory energie s technologií LED bez kompromisů v kvalitě světla. Náhradou stávajících žárovek nebo zářivek můžete okamžitě ušetřit přes 80 % energie.

Jednoduché LED na každodenní užití

Univerzální LED Philips představuje skvělou žárovkou pro běžné potřeby osvětlení. LED Philips poskytuje krásné světlo a spolehlivý výkon dle vašich představ, navíc za přijatelnou cenu.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelný kulovitý zdroj
- Patice: G9
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 320
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 220 lm
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 115

Různé

- EyeComfort: Ne

Informace o balení

- EAN: 8720169302075
- EOC: 872016930207500
- Název produktu: LED 25W G9 WW ND 3CT/6 EC

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: AC 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 25
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E
- Spotřeba energie: 1,9
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 2

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 43 mm
- Celková délka: 43 mm
- Celková šířka: 14 mm

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 1932582

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169302075
- Čistá hmotnost: 0,02 kg
- Hrubá hmotnost: 0,03 kg
- Výška: 7 cm
- Délka: 1,9 cm
- Šířka: 5,4 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.237

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com