

PHILIPS

LEDtube HF T5

LED

1500 mm

4000 K

G5



8720169309609



Odolné pracovní osvětlení LED s vysoce kvalitním světlem

Vyměňte staré zářivky za moderní a energeticky úspornou technologii LED – přechod na LED trubice Philips je rychlý a snadný. LED trubice Philips jsou ideální do míst, kde je potřeba hodně světla.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Zvolte udržitelné řešení

- Světla LED vám ušetří energie, aniž byste obětovali kvalitu světla. Když vyměníte svoje stávající zářivky (které od roku 2023 předpisy Evropské unie zakazují), okamžitě ušetříte víc než 40 % energie.

Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí

- Díky životnosti 35 000 hodin nemusíte tak často měnit světelné zdroje a přes 35 let si můžete užívat dokonalé řešení osvětlení.

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré zářivky

- Navrženo a testováno pro kompatibilitu se širokou škálou používaných elektronických předřadníků.

Přednosti

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Ušetří ve srovnání se zářivkami víc než 40 % energie

Dlouhá životnost – 35 000 hodin

Kompatibilní s elektronickým předřadníkem

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: T5
- Patice: G5
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 35 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 200 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Jmenovitý světelný tok: 3000 lm
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 146 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- Certifikační značky: Splňuje požadavky směrnice RoHS, Certifikát KEMA Keur
- LED inovace: EyeComfort

Informace o balení

- EAN: 8720169309609
- EOC: 872016930960900
- Název produktu: LED T5 HF 1500mm 20.5W G5 CW HE 1CT/4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.9
- Napětí: AC 80–130 V
- Štítek energetické účinnosti (EEL): D
- Spotřeba energie: 20,5
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 21

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 1 463 mm
- Celková délka: 1 463 mm
- Celková šířka: 19 mm

Technické údaje

- Frekvence: 30K–100K
- Registrační číslo EPREL: 1880097
- Kompatibilita předřadníku: HF
- Lze jej použít v uzavřených svítidlech? Yes

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169309609
- Čistá hmotnost: 0,2 kg
- Hrubá hmotnost: 0,21 kg
- Výška: 150,6 cm
- Délka: 3,1 cm
- Šířka: 2,4 cm



Datum vydání: 2025-09-13
Verze: 0.188

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com