

PHILIPS

Žárovka 40 W A60
E27

LED

4000 K

470 lm

15 000 h



8720169324053



Jasně a velmi kvalitní osvětlení LED

Žárovky Philips LED mají studené bílé světlo. Nabízí výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory. Tyto žárovky s čistým a elegantním provedením jsou ideální náhradou tradičních mléčných žárovek.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let

Přednosti

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Nahrazuje standardní žárovky



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry této LED žárovky představují moderní úsporné osvětlovací řešení a dokonalou i trvale udržitelnou náhradu tradiční obyčejné žárovky.

Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál světelného zdroje: Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 150 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Jmenovitý světelný tok: 470 lm
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 111 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Informace o balení

- EAN: 8720169324053
- EOC: 872016932405300
- Název produktu: LED 40W A60 E27 CW FR ND 1SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.48
- Napětí: AC 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 40 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E
- Spotřeba energie: 4,2 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 5

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 107 mm
- Celková délka: 107 mm
- Celková šířka: 60 mm

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Registrační číslo EPREL: 1930257
- Lze jej použít v uzavřených svítidlech?
No

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169324053
- Čistá hmotnost: 0,02 kg
- Hrubá hmotnost: 0,04 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 6,5 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání: 2025-09-13
Verze: 0.203

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com