

PHILIPS

6× žárovka 100 W,
A60 E27

LED

2700 K

1521 lm

15 000 h



8720169326316



Užijte si teplé bílé světlo LED

Žárovky Philips LED vyzařují krásné, hřejivé bílé světlo, pyšní se výjimečně dlouhou životností a výrazně přispívají ke snížení spotřeby energie. Tyto žárovky s čistým a elegantním provedením jsou ideální náhradou tradičních matných žárovek.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let

Přednosti

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Nahrazuje standardní žárovky



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry této LED žárovky představují moderní úsporné osvětlovací řešení a dokonalou i trvale udržitelnou náhradu tradiční obyčejné žárovky.

Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál světelného zdroje: Plast

Rozměry zářivky

- Výška: 12 cm
- Šířka: 6 cm

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000 h

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 150 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 1521 lm

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Další charakteristiky

- Účinnost: 117 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8720169326316
- EOC: 872016932631600
- Název produktu: LED 100W A60 E27 WW FR ND 6CT/4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.6
- Napětí: AC 220-240 V
- Příkon: 13 W
- Ekvivalentní příkon: 100 W

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 12 cm

Technické údaje

• Frekvence: 50-60 Hz



Datum vydání: 2025-04-19
Verze: 0.206

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com