

PHILIPS

Žárovka s tradičním
vzhledem, čirá, 15 W, T20,
E14

LED

2700 K

135 lm

15 000 h



8720169336650



Špičková žárovka LED pro domácnost

Nejmodernější žárovka LED, která nabízí řešení celkového osvětlení běžných denních činností v interiéru. Okamžitě ušetříte na nákladech za energie a snížíte četnost výměn žárovek, aniž byste museli slevit z kvality osvětlení.

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Podobný tvar a velikost jako tradiční svíčkové žárovky

Přednosti

Podobný tvar a velikost jako tradiční svíčkové žárovky

Krásný tvar a důvěrně známé rozměry této LED svíčky představují moderní úsporné osvětlovací řešení

a dokonalou a trvale udržitelnou náhradu tradičních svíčkových žárovek.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: T20
- Patice: E14
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 300
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 135 lm
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 90

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Informace o balení

- EAN: 8720169336650
- EOC: 872016933665000
- Název produktu: LED classic 15W T20 E14 WW CL ND SRT6

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0,4
- Napětí: AC 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 15
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 1,5
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 2

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 56 mm
- Celková délka: 56 mm
- Celková šířka: 20 mm

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 1945452

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169336650
- Čistá hmotnost: 0,01 kg
- Hrubá hmotnost: 0,02 kg
- Výška: 12,8 cm
- Délka: 2,6 cm
- Šířka: 6,4 cm



Datum vydání:
2026-06-10
Verze: 0.253

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com