

# PHILIPS

Nástěnná svítidla Kinno  
25 W, E27, bez žárovky

Venkovní svítidla

Bez žárovky

Černá

Odolné proti vodě

8720169351417



## Užívejte si krásnou zahradu

Venkovní svítidlo Philips Kinno je navrženo podle nejnovějších trendů a životního stylu, aby vám zformovalo atmosféru, po které jste vždycky toužili.

### Snadné použití

- Žárovka není součástí balení

### Ozdobte svou zahradu designem

- Stylový a moderní design pro vaši zahradu
- Vyberte si venkovní nástěnná svítidla

### Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní materiály

### Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

### Zvláštní vlastnosti

- Senzor pohybu pro pohodlí a bezpečí

# Přednosti

## Žárovka není součástí balení

Toto svítidlo je prodáváno bez žárovky, abyste si mohli zvolit světelný tok, který se nejlépe hodí do vašeho pokoje a odpovídá vašim potřebám. Pokud vaše volba padne na žárovku Philips LED, získáte vysoce kvalitní světelný tok s dlouhou životností.

## Stylový a moderní design pro vaši zahradu

Moderní design od značky Philips je stylový, ale současně i decentní a krásný ve dne i v noci. Současně nechá vyniknout i vaši zahradě nebo terase. Na výběr je celá řada svítidel. Určitě se proto najde takové, které bude odpovídat vašemu venkovnímu prostoru a vkusu.

## Vyberte si venkovní nástěnná svítidla

Využijte své venkovní prostory naplno díky tomuto nástěnnému svítidlu, které se dokonale hodí pro montáž na vchodové dveře nebo na zdi terasy.

## Vysoce kvalitní materiály



Toto venkovní svítidlo Philips je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou, díky čemuž je spolehlivé, má dlouhou životnost a odolává korozi nebo ušpinění za jakéhokoli počasí.

## IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

## Senzor pohybu pro pohodlí a bezpečí



Se světlem získáte i senzor pohybu, který vám rozsvítí světlo na uvítanou při cestě domů nebo upozorní, když jde někdo k vám.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

**Obsahuje funkce/příslušenství navíc**

- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ne
- Senzor pohybu: Ano
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

**Různé**

- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Čistá hmotnost: 1,25 kg
- Celková výška: 320 mm
- Celková délka: 170 mm
- Celková šířka: 210 mm

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické údaje**

- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Patice/objímka: E27
- Maximální příkon náhradní žárovky: 25
- Kód IP: IP44 | Chráněno proti proniknutí drátů a chráněno proti stříkající vodě
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8720169351417
- Čistá hmotnost: 1,25 kg
- Hrubá hmotnost: 1,49 kg
- Výška: 37 cm
- Délka: 20 cm
- Šířka: 24 cm



Datum vydání:  
2025-08-30  
Verze: 0.243

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)