

# PHILIPS

Stojanová svítidla /  
osvětlení cest Kinno, 25 W,  
E27, bez žárovky

Venkovní svítidla

Bez žárovky

Černá

Odolné proti vodě

8720169351431



## Užívejte si krásnou zahradu

Venkovní svítidlo Philips Kinno je navrženo podle nejnovějších trendů a životního stylu, aby vám zformovalo atmosféru, po které jste vždycky toužili.

### Snadné použití

- Žárovka není součástí balení

### Ozdobte svou zahradu designem

- Stylový a moderní design pro vaši zahradu
- Zvolte si venkovní stojanová svítidla

### Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní materiály

### Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

# Přednosti

## Žárovka není součástí balení

Toto svítidlo je prodáváno bez žárovky, abyste si mohli zvolit světelný tok, který se nejlépe hodí do vašeho pokoje a odpovídá vašim potřebám. Pokud vaše volba padne na žárovku Philips LED, získáte vysoce kvalitní světelný tok s dlouhou životností.

## Stylový a moderní design pro vaši zahradu

Moderní design od značky Philips je stylový, ale současně i decentní a krásný ve dne i v noci. Současně nechá vyniknout i vaši zahradě nebo terase. Na výběr je celá řada svítidel. Určitě se proto najde takové, které bude odpovídat vašemu venkovnímu prostoru a vkusu.

## Zvolte si venkovní stojanová svítidla

Toto stojanové svítidlo dokonale osvětlí vaši zahradu, okraj terasy nebo příjezdové cesty a chodníky, a umožní vám co nejlépe využít vaše venkovní prostory.

## Vysoce kvalitní materiály



Toto venkovní svítidlo Philips je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou, díky čemuž je spolehlivé, má dlouhou životnost a odolává korozi nebo ušpinění za jakéhokoli počasí.

## IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ne
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

## Různé

- Styl: Nadčasový
- Typ: Stojanová svítidla / osvětlení cest
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

#### Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1,1 kg
- Celková výška: 390 mm
- Celková délka: 170 mm
- Celková šířka: 170 mm

#### Servis

- Záruka: 2 roky

#### Technické údaje

- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Patice/objímka: E27
- Maximální příkon náhradní žárovky: 25
- Kód IP: IP44 | Chráněno proti proniknutí drátů a chráněno proti stříkající vodě
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano

#### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169351431
- Čistá hmotnost: 1,1 kg
- Hrubá hmotnost: 1,28 kg
- Výška: 41,5 cm
- Délka: 20 cm
- Šířka: 20 cm



Datum vydání:  
2025-08-30  
Verze: 0.283

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.