

PHILIPS

Nástěnná svítidla
Juda, EU,

UltraEfficient Solar

4000 K

Černá

Dusk to Dawn; senzor; solární;
odolné proti vodě



8720169361966



Skutečně dlouhá životnost s vyměnitelným zdrojem světla i bateriemi

Philips Juda je spolehlivé solární svítidlo, které vydrží déle. Snižuje spotřebu energie a podporuje udržitelnost. Díky vyměnitelnému zdroji světla a bateriím má skutečně dlouhou životnost. Naše venkovní svítidla chrání povrchová úprava PowerShield, takže vydrží dlouho krásná.

Udržitelné řešení osvětlení

- Mimořádně efektivní solární napájení

Ozdobte svou zahradu designem

- Stylový a moderní design pro vaši zahradu

Špičková kvalita

- Odolný design s povrchovou úpravou PowerShield

Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

8720169361966

Zvláštní vlastnosti

- Integrovaný senzor pohybu od soumraku do úsvitu

Vysoce kvalitní světlo

- Studené bílé světlo 4000 K

Přednosti

Mimořádně efektivní solární napájení



Tato svítidla využívají systém Philips Ultra Efficient Solar, díky němuž na plně nabitou baterii vydrží svítit jasným světlem až 35 hodin. To stačí na celou noc dokonce i za velmi špatného počasí nebo když je zataženo.

Stylový a moderní design pro vaši zahradu

Moderní design od značky Philips je stylový, ale současně i decentní a krásný ve dne i v noci. Současně nechá vyniknout i vaši zahradě nebo terase. Na výběr je celá řada svítidel. Určitě se proto najde takové, které bude odpovídat vašemu venkovnímu prostoru a vkusu.

Svítidla, která něco vydrží



Ochranná povrchová vrstva PowerShield Aby vaše venkovní svítidla zůstala ve skvělém stavu, používáme na nich špičkový práškový nátěr od společnosti Interpon, značky skupiny AkzoNobel. Je odolnější než tradiční barvy a zajišťuje ochranu před vyblednutím, poškrábáním, promáčknutím a rží, aby výrobky zůstávaly krásné a výkonné.

IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

Integrovaný senzor pohybu od soumraku do úsvitu



Tato světla jsou vybavena vestaveným senzorem pohybu, takže když se za tmy vracíte domů, automaticky vás přivítají, stejně tak se rozsvítí, když k vám přijde návštěva. Jedinečná funkce „od soumraku do úsvitu“ automaticky zapne světla, když se venku setmí, což je ideální pro dlouhé letní večery nebo vaši bezpečnost.

Studené bílé světlo 4000 K



Věděli jste, že různé odstíny bílého světla odpovídají různým teplotám barev měřených v Kelvinech (K)? Nižší teploty barev vyzařují teplé a útulné bílé světlo, zatímco vyšší teploty barev vyzařují studené a energičtější bílé světlo. Toto svítidlo vyzařuje studené bílé světlo o teplotě 4000 K.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov, Plast

Odolnost

- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ano
- Solární energie: Ano
- Střední díl: Ne

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- LED inovace: UltraEfficient
- Zvláštní funkce: Od soumraku do úsvitu, Senzor, Solární, Odolné proti vodě

Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 3,2

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1,3886 kg
- Celková výška: 320 mm
- Celková délka: 200 mm
- Celková šířka: 230 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 500/25
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Studené bílé světlo
- Napájení ze sítě: 4 DC
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Počet světelných zdrojů: 1

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169361966
- Čistá hmotnost: 1,36 kg
- Hrubá hmotnost: 1,83 kg
- Výška: 37,3 cm
- Délka: 23,5 cm
- Šířka: 23,5 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.232

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com