

PHILIPS

Žárovka s tradičním
vzhledem ST64 40K


UltraEfficient Solar

4000 K

Sklo

Solární

8720169362000



Skutečně dlouhá životnost s vyměnitelným zdrojem světla i bateriemi

Solární žárovka Philips navržena speciálně pro venkovní svítidla řady UltraEfficient.

Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 15 000 hodin

Vysoce kvalitní světlo

- Studené bílé světlo 4000 K

Přednosti

Dlouhá životnost až 15 000 hodin



Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 15 000 hodin, takže pokud

jde o údržbu, máte na celé roky vycaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

Studené bílé světlo 4000 K



Věděli jste, že různé odstíny bílého světla odpovídají různým teplotám barev měřených v Kelvinech (K)? Nižší teploty barev vyzařují teplé a útulné bílé světlo, zatímco vyšší teploty barev vyzařují studené a energií nabíjející bílé světlo. Toto svítidlo vyzařuje studené bílé světlo o teplotě 4000 K.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Průhledná
- Materiál: Sklo

Odolnost

- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ne
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Příslušenství
- LED inovace: UltraEfficient
- Zvláštní funkce: Solární

Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 2,5

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,04 kg
- Celková výška: 130 mm
- Celková délka: 60 mm
- Celková šířka: 60 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 500
- Technologie žárovky: Nevztahuje se
- Barva světla: Studené bílé světlo
- Napájení ze sítě: 27 DC
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí
- Počet světelných zdrojů: 1

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169362000
- Čistá hmotnost: 0,04 kg
- Hrubá hmotnost: 0,1 kg
- Výška: 15,5 cm
- Délka: 8,5 cm
- Šířka: 8,5 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.265

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com