

PHILIPS

Nástěnná svítidla
Nissa, 1,8 W

UltraEfficient Solar

3 000 K

Černá

Senzor;Solární;Odolné proti
vodě



8720169362086



Solární zahradní světlo s dlouhou životností pro všechna roční období

Společnost Philips vyvinula venkovní svítidla Ultra Efficient, která pomocí nové technologie snižují emise uhlíku, plýtvání materiálem a spotřebu energie. Díky úžasné životnosti 50 000 hodin vydrží víc než 5× déle než obdobná venkovní LED svítidla Philips. Přesně tohle potřebujeme pro udržitelnější planetu.

Snadná instalace

- Není potřeba elektrického vedení

Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 50 000 hodin

Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní materiály

Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

Zvláštní vlastnosti

- Světlo s dvojitým jasem

8720169362086

Vysoce kvalitní světlo

- Jasně bílé světlo 3000 K

Přednosti

Není potřeba elektrického vedení



Toto světlo je napájeno výhradně solární energií a nevyžaduje žádné elektrické vedení, takže jej můžete snadno umístit nebo přemístit kamkoli na zahradě nebo v jiném venkovním prostoru.

Dlouhá životnost až 50 000 hodin



Toto spolehlivé a kvalitní LED svítidlo vydrží až 50 000 hodin. Pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a můžete se těšit z perfektního osvětlení domácnosti.

Vysoce kvalitní materiály



Toto venkovní svítidlo Philips je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou, díky čemuž je spolehlivé, má dlouhou životnost a odolává korozi nebo ušpinění za jakéhokoli počasí.

IP44 – odolné proti vlivům počasí




Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

Světlo s dvojitým jasem

Funkce dvojitého jasu umožňuje navodit flexibilní a působivou atmosféru, přičemž intenzita vyzařování se vždy přizpůsobí situaci. Pokud se nic neděje, světlo je ztlumeno, avšak jakmile přijdou lidé, automaticky se rozjasní.

Jasně bílé světlo 3000 K



Věděli jste, že různé odstíny bílého světla odpovídají různým teplotám barev měřených v Kelvinech (K)? Nižší teploty barev vyzařují teplé a útulné bílé světlo, zatímco vyšší teploty barev vyzařují studené a energii nabízející bílé světlo. Toto svítidlo vyzařuje jasné bílé světlo o teplotě 3000 K.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Plast

Odolnost

- Nominální životnost: 50 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ano
- Solární energie: Ano
- Střední díl: Ne

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 120
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- LED inovace: UltraEfficient
- Zvláštní funkce: Senzor, Solární, Odolné proti vodě

Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 1,8

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,44 kg
- Celková výška: 140 mm
- Celková délka: 120 mm
- Celková šířka: 160 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 250/25
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Bílé světlo
- Napájení ze sítě: 4 DC
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169362086
- Čistá hmotnost: 0,44 kg
- Hrubá hmotnost: 0,59 kg
- Výška: 18,8 cm
- Délka: 14,5 cm
- Šířka: 15,5 cm



Datum vydání: 2026-06-13
Verze: 0.312

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com