

# PHILIPS

Přízemní bodová/hrotová  
svítidla Ashlyn, 1,4 W

Solární, do exteriéru

2700 K

Černá

Dusk to Dawn; solární; odolné  
proti vodě



8720169362246



## Solární zahradní světlo s dlouhou životností pro všechna roční období

Stojanové svítidlo Philips Ashlyn je spolehlivé solární svítidlo, které vydrží svítit déle, snižuje spotřebu energie a podporuje udržitelnost.

### Snadné použití

- Nastavitelný směr světla

### Snadná instalace

- Není potřeba elektrického vedení

### Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 25 000 hodin

### Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní materiály

### Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

### Vysoce kvalitní světlo

- Teplé bílé světlo 2700 K

# Přednosti

## Nastavitelný směr světla

Jedinečný otočný panel umožňuje světlo snadno nasměrovat kamkoli potřebujete a dokonale osvětlit všechny vaše venkovní aktivity – ať už večeříte s rodinou a přáteli na terase nebo odpočíváte s dobrou knihou na zahradě.

## Není potřeba elektrického vedení



Toto světlo je napájeno výhradně solární energií a nevyžaduje žádné elektrické vedení, takže jej můžete snadno umístit nebo přemístit kamkoli na zahradě nebo v jiném venkovním prostoru.

## Dlouhá životnost až 25 000 hodin



Spolehlivé světlo LED špičkové kvality vydrží až 25 000 hodin. Takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete doma užívat dokonalé světelné prostředí.

## Vysoce kvalitní materiály




Toto venkovní svítidlo Philips je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou, díky čemuž je spolehlivé, má dlouhou životnost a odolává korozi nebo ušpinění za jakéhokoli počasí.

## IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

## Teplé bílé světlo 2700 K



Věděli jste, že různé odstíny bílého světla odpovídají různým teplotám barev měřených v Kelvinech (K)? Nižší teploty barev vyzařují teplé a útulné bílé světlo, zatímco vyšší teploty barev vyzařují studené a energií nabíjející bílé světlo. Toto svítidlo vyzařuje teplé, relaxační světlo o teplotě 2700 K.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Plast

## Odolnost

- Nominální životnost: 25 000

### Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

### Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nastavitelné – zdvihnutí a pokles
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ano
- Střední díl: Ne

### Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 120
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K

### Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Přizemní bodová/hrotová
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Od soumraku do úsvitu, Solární, Odolné proti vodě

### Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 1,4

### Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,35 kg
- Celková výška: 350 mm
- Celková délka: 130 mm
- Celková šířka: 190 mm

### Servis

- Záruka: 2 roky

### Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 150
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: 4 DC
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

### Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169362246
- Čistá hmotnost: 0,35 kg
- Hrubá hmotnost: 0,5 kg
- Výška: 21,5 cm
- Délka: 15 cm
- Šířka: 11,5 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.254

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)