

# PHILIPS

Nástěnná svítidla  
Lois, EU,

Venkovní svítidla

3 000 K

Černá

Odolné proti vodě



8720169365025



## Výkonné světlo a kvalita s dlouhou životností

Exteriérové světlomety Philips Lois vám nabídnou výkonné osvětlení a odolné provedení. Mají dlouhou životnost, aby byla vaše zahrada dlouho jasně osvětlená.

### Snadné použití

- Celá řada možných použití

### Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 15 000 hodin

### Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní hliník a opravdové sklo

### Určeno ven

- Odolné vůči vlivům počasí podle IP65

### Vysoce kvalitní světlo

- Vysoký světelný tok

# Přednosti

## Celá řada možných použití

Nástěnná, sloupová, stolní a stropní venkovní svítidla Philips se skvěle hodí na zahradu, terasu, chodník či balkon. Při západu slunce vytváří útulnou, relaxační atmosféru, zatímco po setmění spolehlivě osvětlí temné prostory.

## Dlouhá životnost až 15 000 hodin



Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 15 000 hodin, takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

## Vysoce kvalitní hliník a opravdové sklo



Toto světlo Philips je speciálně určeno pro venkovní prostory, takže je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a skutečného skla, které zajišťují jeho odolnost a dlouhou životnost, aby mohlo osvětlovat vaši zahradu ještě mnoho nocí.

## Odolné vůči vlivům počasí podle IP65

Stupeň krytí IP tvoří dvě číslice, které označují ochranu proti pevným látkám (jako je třeba prach) nebo kapalinám (déšť a podobně). Stupeň krytí IP65 vyjadřuje, že svítidla jsou chráněna proti stříkající vodě z libovolného směru a hodí se na použití v exteriéru.

## Vysoký světelný tok

Projasněte svůj domov kvalitním světlem

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov

## Odolnost

- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K

## Různé

- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

**Spotřeba elektrické energie**

- Spotřeba energie: 10

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Čistá hmotnost: 0,146 kg
- Celková výška: 90 mm
- Celková délka: 110 mm
- Celková šířka: 20 mm

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8720169365025
- Čistá hmotnost: 0,15 kg
- Hrubá hmotnost: 0,16 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 3,7 cm
- Šířka: 9,7 cm

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické údaje**

- Celkový světelný tok svítidla: 950
- Barva světla: 3000
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Kód IP: IP65 | Prachotěsné a odolný proti tryskající vodě
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 1



Datum vydání:  
2025-08-30  
Verze: 0.194

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)