

PHILIPS

Nástěnná svítidla
Lois, EU,

UltraEfficient

3 000 K

Antracitově černá

O odolné proti vodě



8720169365308



Naše zatím nejúspěšnější LED svítidla

Venkovní světlo Philips Lois Ultra Efficient pomocí revoluční nové technologie snižují emise uhlíku, plýtvání materiálem a spotřebu energie. Protože mají úžasnou životnost – 50 000 hodin – vydrží tato svítidla víc než dvakrát déle než obdobná venkovní LED svítidla Philips a spotřebují o 50 % méně energie. A to je přesně to, co udržitelnější planeta potřebuje.

Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 50 000 hodin
- Mimořádná efektivita

Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní hliník a opravdové sklo
- Odolný design s povrchovou úpravou PowerShield

Určeno ven

- Odolné vůči vlivům počasí podle IP65

Vysoce kvalitní světlo

- Vysoký světelný tok

Přednosti

Dlouhá životnost až 50 000 hodin



Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 50 000 hodin, takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

Mimořádná efektivita




V porovnání se srovnatelnými standardními světly LED Philips spotřebuje alespoň o 50 % méně energie.

Vysoce kvalitní hliník a opravdové sklo



Toto světlo Philips je speciálně určeno pro venkovní prostory, takže je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a skutečného skla, které zajišťují jeho odolnost a dlouhou životnost, aby mohlo osvětlovat vaši zahradu ještě mnoho nocí.

Svítlidla, která něco vydrží



Ochranná povrchová vrstva PowerShield Aby vaše venkovní svítidla zůstala ve skvělém stavu, používáme na nich špičkový práškový nátěr od společnosti Interpon, značky skupiny AkzoNobel. Je odolnější než tradiční barvy a zajišťuje ochranu před vyblednutím, poškrábáním, promáčknutím a rží, aby výrobky zůstávaly krásné a výkonné.

Odolné vůči vlivům počasí podle IP65

Stupeň krytí IP tvoří dvě číslice, které označují ochranu proti pevným látkám (jako je třeba prach) nebo kapalinám (déšť a podobně). Stupeň krytí IP65 vyjadřuje, že svítidla jsou chráněna proti stříkající vodě z libovolného směru a hodí se na použití v exteriéru.

Vysoký světelný tok

Projasněte svůj domov kvalitním světlem

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: Kov

Odolnost

- Nominální životnost: 50 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nastavitelné – zdvihnutí a pokles
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- LED inovace: UltraEfficient
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 14

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,349 kg
- Celková výška: 150 mm
- Celková délka: 160 mm
- Celková šířka: 30 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 2600
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: B
- Kód IP: IP65
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 1

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169365308
- Čistá hmotnost: 0,35 kg
- Hrubá hmotnost: 0,37 kg
- Výška: 16,6 cm
- Délka: 3,7 cm
- Šířka: 14,2 cm



Datum vydání: 2026-06-13
Verze: 0.225

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com