

# PHILIPS

16W stropní svítidlo  
Valen

Stropní svítidla

2200–6500 K

Bílá

Stmívatelné; dálkové  
ovládání; nastavitelná  
bílá; WarmGlow

8720169385139



## Bezproblémové nastavení požadované úrovně osvětlení

Stačí na dálkovém ovládání párkrát kliknout, a stropní svítidlo Philips all-in-one LED vám nabídne dokonalou flexibilitu a pohodlí, abyste si mohli osvětlení snadno nastavit podle sebe. Vyzařované světlo je příjemné a neunavuje oči. Navodte si požadovanou atmosféru světlem, které ví, co potřebujete.

### Vysoce kvalitní světlo

- EyeComfort – světlo, které neunavuje oči

### Sladte své interiéry

- Mimořádně štíhlé provedení

### Jednoduše zážitek

- Snadná instalace

### Ovládání

- Vylepšete, co právě prožíváte. Funkce nastavitelného stmívání (včetně dálkového ovládání)
- Nastavitelná teplota chromatičnosti a jasnost

# Přednosti

## EyeComfort – světlo, které neunavuje oči



Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř a je proto velmi důležité, aby byl Váš domov správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria,

včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED svítidla Philips nejen vyzařují příjemné světlo, ale taky si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Dokážou zajišťovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí.

### Mimořádně štíhlé provedení

Štíhlý design vyrovnaný s povrchem je ideální pro nízké stropy.

### Snadná instalace

Instalace je velmi snadná. Svítidlo stačí bezpečně upevnit nebo zavěsit na zeď či strop, připojit a zapnout.

## Vylepšete, co právě prožíváte. Funkce nastavitelného stmívání (včetně dálkového ovládání)

Díky snadno použitelnému dálkovému ovládání si světlo nastavíte na ideální úroveň, která vám padne do nálady.

## Nastavitelná teplota chromatičnosti a jasnost

Změna teploty chromatičnosti a jasnosti vám umožní změnit náladu a atmosféru v místnosti a přizpůsobit světlo různým druhům aktivit.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

## Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 20 rok
- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 20 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Baterie součástí balení: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ano

## Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2200–6500 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 125

## Různé

- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, Dálkové ovládání, Nastavitelná bílá, WarmGlow

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 140 mA

## Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.5

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Čistá hmotnost: 0,8 kg
- Celková výška: 24 mm

**Servis**

- Záruka: 5 let

**Technické údaje**

- Průměr: 291 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 2000 (@2700K)
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Nastavitelné bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

**Žárovka**

- Upgradovatelný software: Ne

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8720169385139
- Čistá hmotnost: 0,8 kg
- Hrubá hmotnost: 0,97 kg
- Výška: 29,5 cm
- Délka: 4,8 cm
- Šířka: 29,5 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.286

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)