

# PHILIPS

Přízemní bodová/hrotová  
svítidla Reuel, EU,

Venkovní svítidla

2700 K

Černá

Nízké napětí; Odolné proti vodě



8720169386976



## Zahradní světlo, které můžete jednoduše zapojit, připojit a užívat si ho

Nízkonapěťová řada Philips GardenLink nabízí řadu venkovních svítidel, která si můžete snadno a bezpečně namontovat sami. K jednomu napájecímu zdroji se dá svítidel připojit několik, můžete je ale taky zapojit do standardní zásuvky, a pak snadno přidat další světla nebo je přemístit, kdykoli budete chtít. Zapojení je jednoduché a nízké napětí znamená, že vám, vašim dětem i vašim mazlíčkům nehrozí žádné nebezpečí.

### Snadné použití

- Kompatibilita se všemi svítidly a příslušenstvím GardenLink
- Snadná instalace pomocí konektorů Twist & Lock

### Bezpečné použití

- Výjimečně bezpečný výrobek s nízkým napětím 24 V

### Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 20 000 hodin

8720169386976

**Vysoce kvalitní světlo**

- Teplé bílé světlo 2700 K

# Přednosti

## Kompatibilita se všemi svítidly a příslušenstvím GardenLink

Všechna svítidla GardenLink jsou vybavena totožným konektorem Twist & Lock, který usnadňuje jejich instalaci a připojení. Svítidla a příslušenství můžete přesouvat s tím, jak se mění vaše představy o venkovním osvětlení, aby žádný kout vaší zahrady nezůstal beze světla.

## Snadná instalace pomocí konektorů Twist & Lock

Super snadná instalace a propojení různých produktů pomocí konektorů Twist & Lock. Světla jednoduše zapojíte a dál se nemusíte o nic starat!

## Výjimečně bezpečný výrobek s nízkým napětím 24 V

Nízkonapěťová světla (24 V) můžete bezpečně instalovat sami bez rizika úrazu elektrickým proudem – a bez profesionálního elektrikáře.

## Dlouhá životnost až 20 000 hodin



Tato spolehlivá a vysoce kvalitní světla LED vydrží až 20 000 hodin. Pokud jde o údržbu, máte tedy na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

## Teplé bílé světlo 2700 K



Věděli jste, že různé odstíny bílého světla odpovídají různým teplotám barev měřených v Kelvinech (K)? Nižší teploty barev vyzařují teplé a útulné bílé světlo, zatímco vyšší teploty barev vyzařují studené a energií nabíjející bílé světlo. Toto svítidlo vyzařuje teplé, relaxační světlo o teplotě 2700 K.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Plast

## Odolnost

- Nominální životnost: 20 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

## Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 55
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K

**Různé**

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Přízemní bodová/hrotová
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Nízké napětí, Odolné proti vodě

**Spotřeba elektrické energie**

- Spotřeba energie: 4,5

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Čistá hmotnost: 0,96 kg
- Celková výška: 2 700 mm
- Celková délka: 60 mm
- Celková šířka: 60 mm

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické údaje**

- Celkový světelný tok svítidla: 3
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: E
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 3

**Žárovka**

- Upgradovatelný software: Ne

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8720169386976
- Čistá hmotnost: 0,94 kg
- Hrubá hmotnost: 1,19 kg
- Výška: 29,2 cm
- Délka: 23,7 cm
- Šířka: 13,2 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.288

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)