

PHILIPS

Světelná lišta Projectline


Svítidlo LED

Vyberte 1 teplotu pomocí
nástěnného spínače – 3000 K /
6500 K / 4000 K

Snadná instalace pomocí
zástrčky, použijte výchozí
teplotu chromatičnosti: 3000 K

30 cm

Možnost připojení až 8 svítidel



8720169510401



Profesionální kvalita pro váš projekt

Energeticky úsporné LED světelné lišty, profesionální LED pro různé aplikace. Světelná lišta ProjectLine podporuje úsporu energie a je použitelná v široké škále aplikací. Naše nová generace světelných lišt nyní umožňuje vybrat nejpohodlnější teplotu chromatičnosti ze tří předdefinovaných scén v souladu s vámi preferovanou denní dobou. Světelná lišta je vhodná pro nástěnnou (horizontální) i stropní montáž.

Trvalá volba

- Začnete šetřit energií už od prvního otočení vypínačem

Zvolte vysoce kvalitní světlo

- Informacím na balení Philips můžete věřit

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 30 000 hodin

Přednosti

Energeticky úsporné

Veškerá úsporná svítidla Philips šetří energii už od chvíle, kdy otočíte vypínačem. Během své životnosti spotřebovávají méně kW a tím snižují účty za elektřinu. Míra úspornosti se liší podle typu světelného zdroje a podle použité technologie.

Spolehlivá kvalita

Společnost Philips u svých svítidel dodržuje to, co slibuje. Informacím na balení Philips o světelném toku, životnosti a ekvivalentním příkonu v porovnání s klasickými žárovkami můžete věřit.

Dlouhá životnost – až 30 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 30 000 hodin.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: PVC
- Povrchová úprava optického krytu / čočky: Opálové provedení
- Materiál optického krytu / čočky: Polykarbonát

Odolnost

- Rozsah okolní teploty: -20 až +40 °C

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): >80
- Tolerance světelného toku: +/-10%
- Kód barvy: 3000/4000/6500
- Stálý světelný tok: Ne
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 3000, 4000, 6500
- Počáteční chromatičnost: (0.44, 0.40) SDCM≤6
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Divergence světelného paprsku svítidla: 120°
- Světelný tok: 400
- Maximální úroveň ztlumení: Není k dispozici
- Materiál optiky: Polykarbonát
- Typ optiky: Vyzařovací úhel 120°
- Výkon při okolní teplotě T_q: 25 °C
- Sytá červená (R9): <50
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 1,6
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 120
- Jednotné hodnocení oslnění CEN: 25

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada, Hotel, Restaurace
- Zvláštní funkce: ProjectLine, Odolné proti vodě

Další charakteristiky

- Značka CE: Ano
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano
- Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Specifikace fotobiologického rizika: 0,2 m

Spotřeba

- Vstupní napětí: 220 až 240
- Náběhový proud: 3,55
- Doba náběhového proudu: 0,111
- Účinník (zlomek): 0.5

Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 3,4
- Tolerance spotřeby energie: +/-10%

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 32 mm
- Celková délka: 325 mm
- Celková šířka: 20 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Technologie žárovky: LED
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Kabel: –
- Připojení: Zásuvka síťového napájení
- Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 35 000 h: 7,5
- Stmívatelné: Ne
- Včetně předřadníku: Ano
- Fixační materiál: –
- Značka hořlavosti: Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Test žhavým drátem: Teplota 650 °C, doba 30 s
- Frekvence sítě: 50 or 60
- Kód ochrany proti mechanickým nárazům: IK02 | 0,2 J standardní
- Počet předřadниковých jednotek: 1 jednotka
- Počet produktů pro MCB (16A typ B): 284

- Vhodné pro náhodné spínání: Ano

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169510401
- Čistá hmotnost: 0,15 kg
- Hrubá hmotnost: 0,19 kg
- Výška: 3,2 cm
- Délka: 57,5 cm
- Šířka: 4 cm



Datum vydání:
2026-06-24
Verze: 0.229

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com