

PHILIPS

X-propojka pro
kolejnicová svítidla

Kolejnicová svítidla

Příslušenství

Bílá

8721103040398



Navrženo pro snadnou instalaci a nekonečná propojení.

Systém vysokonapěťových kolejnicových svítidel Philips EasyLink vám dává možnost nainstalovat na strop světla přesně tam, kde je chcete mít. Do jedné kolejnice můžete pohodlně přidávat a odebírat řadu různých světel a svítidel, aniž byste potřebovali další zdroje elektrické energie. Díky tenkému provedení splyne s každým stylem interiéru.

Zvláštní vlastnosti

- Pro jakoukoli místnost v interiéru

Neomezené možnosti

- Nekonečné možnosti přizpůsobení

Sladte své interiéry

- Štíhlý a stylový design

Materiál a povrchová úprava

- Vysoce kvalitní materiály

Přednosti

Pro jakoukoli místnost v interiéru

Toto plně funkční a zároveň velmi elegantní bodové svítidlo Philips ozdobí jakoukoli místnost ve vašem domově.

Nekonečné možnosti přizpůsobení




Užijte si všestrannost rozšiřitelných kolejnicových svítidel. Vyberte si potřebnou délku kolejnice, napájení a vhodná svítidla z široké řady dostupných možností.

Štíhlý a stylový design

Štíhlé 17milimetrové provedení těchto kolejnic dobře zapadá do okolního prostředí a je v harmonii s nábytkem a stylem vybavení vaší domácnosti. Ideálně se hodí k téměř jakékoli dekoraci.

Vysoce kvalitní materiály



Odolný a atraktivní materiál zaručuje atraktivní a dlouhotrvající investici.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Baterie součástí balení: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ne
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Doba zahřívání do 60 % světla: 2

Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Garáž, Obývací pokoj, Pracovna, Chodba
- Styl: Nadčasový
- Typ: Kolejnicová svítidla

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 8000 mA

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,161 kg
- Celková výška: 17 mm
- Celková délka: 179 mm
- Celková šířka: 179 mm

Servis

- Záruka: 3 roky

Technické údaje

- Technologie žárovky: Nevztahuje se
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103040398
- Čistá hmotnost: 0,16 kg
- Hrubá hmotnost: 0,2 kg
- Výška: 15 cm
- Délka: 15 cm
- Šířka: 3 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.251

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com