

PHILIPS

100W žárovka A60
E27

Smart LED

Chytrá žárovka s kompletním
spektrém barev

Až 1521 lumenů při 2700K

Stačí zapojit a spustit

Ovládání pomocí aplikace, nebo
hlasem

8721103046611



Chytré osvětlení pro každý den

Užijte si doma zcela přizpůsobené osvětlení s touto barevnou chytrou žárovkou, která dokáže produkovat jasné světlo v milionech barev i v různých odstínech bílého světla. To lze volně nastavit od chladné, namodralé bílé až po teplou, nažloutlou zář. Pomocí funkce hlubokého stmívání dosáhnete ideálního jasu pro jakoukoli činnost, ať už čtete knihu nebo sledujete film z gauče. Snadno připojte svou chytrou žárovku k Wi-Fi a ovládejte ji pomocí aplikace WiZ nebo hlasem pro větší pohodlí.

Chytré ovládání

- Ovládání odkudkoli přes chytrý telefon
- Ovládání odkudkoli přes chytrý telefon
- Ovládejte světla hlasem
- Jasnější než kdykoli dříve
- Možnosti hlubokého stmívání

Chytré funkce

- Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

Světelné režimy

- Miliony barev a dynamické světelné režimy
- Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy

Přednosti

Ovládání odkudkoli




Světla WiZ můžete ovládat z chytrého telefonu odkudkoli. Před odchodem z domova si už nemusíte dělat starosti, jestli jste nenechali někde rozsvíceno. Aplikace WiZ je k dispozici pro iOS a Android.

Ovládání odkudkoli



Ovládejte svá zařízení odkudkoli pomocí chytrého telefonu. Nemusíte se strachovat, že jste před odchodem z domu nechali něco zapnutého. Aplikace WiZ je k dispozici pro iOS a Android.

Ovládejte světla hlasem




Svá světla můžete ovládat pouhým hlasem. Stačí je integrovat se službami Google a Alexa nebo přidat do Siri Shortcuts.

Jasnější než kdykoli dříve



Se standardním tvarem A60 apaticí E27 je tato žárovka vhodná pro většinu zásuvek ve většině domácností, ale je schopná vyprodukovat překvapivě jasné 1521lm světlo

Možnosti hlubokého stmívání



Dosáhněte dokonalého osvětlení vašeho domova s chytrou stmívatelnou žárovkou, která vám umožní snadno upravit jas podle vaší nálady a aktivity, ze 100% až na 1%.

Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

Automatizuje osvětlení podle svých denních nebo týdenních rutin. Můžete si naplánovat, aby se světla rozsvítila, než dorazíte domů, a zůstala vypnutá, když je nepotřebujete.

Miliony barev a dynamické světelné režimy



Vyberte si z palety milionů barev a vytvořte si doma úžasnou atmosféru. Vychutnejte si jemné přechody, kterými naše efekty dynamického osvětlení oživi vaše prostředí.

Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy



Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé, od povzbuzující chladné až po měkkou teplou, nebo jednoduše zvolit jeden z přednastavených režimů, jako je Soustředění nebo Relaxace, a vytvořit tak ideální atmosféru pro svou činnost.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: A60
- Patice: E27
- Technologie: Smart Wi-Fi
- Typ skla: Chladná
- Stmívatelné: Ano

Rozměry zářivky

- Výška: 12,2 cm
- Hmotnost: 0,062 kg
- Šířka: 6 cm

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano
- Solární energie: Ne
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2200–6500 K
- Kategorie barvy světla: Kompletní spektrum barev
- Doba náběhu: <0,5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 121,68

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 70 mA

Informace o balení

- EAN: 8721103046611
- EOC: 872110304661100
- Název produktu: PHI WFB 100W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0,5
- Napětí: AC 220–240 V
- Příkon: 12,5 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 13

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 12,2 cm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000
- Jmenovitý výkon: 12,5 W

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 2224719
- Referenční měření toku: Sphere

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ano

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103046611
- Čistá hmotnost: 0,06 kg
- Hrubá hmotnost: 0,11 kg
- Výška: 16 cm
- Délka: 7 cm
- Šířka: 7 cm



Datum vydání:
2026-06-03
Verze: 0.442

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com