

PHILIPS

6× čirá 60W žárovka
s tradičním vzhledem, A60
E27

UltraEfficient

2700 K

840 lm

50 000 h



8721103047229



Žárovka UltraEfficient – naše dosud energeticky nejúspornější žárovky LED

Svítidla LED Philips UltraEfficient zajišťují krásné světlo. Nabízí vám výjimečně dlouhou životnost (50 000 hodin) a přináší okamžité a výrazné energetické úspory. Měňte svítidla méně často a současně si vychutnejte světlo, které je šetrné k očím, protože využívá naši osvědčenou technologii EyeComfort.

Navrženo pro delší životnost a větší úsporu energie

- Šetříte energii každý den
- Žárovky s dlouhou životností – vydrží až 50 let

Přednosti

Šetřete energii každý den



Naše LED UltraEfficient mají nejméně o 50 % vyšší energetickou účinnost než

standardní LED Philips, takže vám šetří energii každý den

Žárovky s dlouhou životností – vydrží až 50 let



Vyhněte se častým výměnám žárovek. S životností až 50 000 hodin vydrží naše LED UltraEfficient 3,5krát déle než standardní LED Philips, takže si můžete dokonalé řešení osvětlení užívat více než 50 let.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Povrchová úprava žárovky: Číré
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 500 000
- Nominální životnost: 50 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 300
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 840 lm
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 210

Různé

- EyeComfort: Ne
- LED inovace: UltraEfficient

Informace o balení

- EAN: 8721103047229
- EOC: 872110304722900
- Název produktu: LED CLA 60W A60 E27 2700K CL UE 6CT/4 EC

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.4
- Napětí: AC 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 60
- Spotřeba energie: 4
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 4

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 104 mm
- Celková délka: 104 mm
- Celková šířka: 60 mm

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Technologie žárovky: LED

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103047229
- Čistá hmotnost: 0,22 kg
- Hrubá hmotnost: 0,3 kg
- Výška: 12,2 cm
- Délka: 13 cm
- Šířka: 19,3 cm



Datum vydání:
2026-06-10
Verze: 0.320

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com