

PHILIPS

3x čirá 60W žárovka
s tradičním vzhledem, A60
E27

LED

2700 K

806 lm

15 000 h



8721103047441



Jasné LED osvětlení

Žárovky Philips LED poskytují vysoce kvalitní osvětlení, dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory.

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Jednoduché LED na každodenní užití

Přednosti

Nahrazuje standardní žárovky



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry této LED žárovky představují moderní úsporné osvětlovací řešení a dokonalou i trvale udržitelnou náhradu tradiční obyčejné žárovky.

Jednoduché LED na každodenní užití

Univerzální LED Philips představuje skvělou žárovkou pro běžné potřeby osvětlení. LED Philips poskytuje krásné světlo a spolehlivý výkon dle vašich představ, navíc za přijatelnou cenu.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Povrchová úprava žárovky: Číré
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 330
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 115

Různé

- EyeComfort: Ne

Informace o balení

- EAN: 8721103047441
- EOC: 872110304744100
- Název produktu: LED classic 60W A60 E27 WW CL ND 3CT/4EC

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.51
- Napětí: AC 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 60
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E
- Spotřeba energie: 7
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 7

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 104 mm
- Celková délka: 104 mm
- Celková šířka: 60 mm

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 2136336

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103047441
- Čistá hmotnost: 0,1 kg
- Hrubá hmotnost: 0,15 kg
- Výška: 12,2 cm
- Délka: 6,7 cm
- Šířka: 19,1 cm



Datum vydání:
2026-06-06
Verze: 0.243

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com