

PHILIPS

Bodové svítidlo
35 W PAR16 GU10

UltraEfficient

4000 K

215 lm

50 000 h



8721103047588



Žárovka, která nemá období

Bodová světla Philips LED poskytují jasný zaměřený paprsek, výjimečně dlouhou životnost a výrazné energetické úspory. Toto bodové svítidlo je dokonalou dlouhotrvající náhradou za 35W bodová svítidla s patičí GU10.

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní halogenová žárovka

Zvolte udržitelné řešení

- Žárovky s dlouhou životností – až 50 let

Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Přednosti

Stejný tvar a velikost jako standardní halogenová žárovka



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry této LED žárovky představují moderní úsporné LED osvětlení a dokonalou a trvale udržitelnou náhradu tradiční standardní halogenové žárovky.

Žárovky s dlouhou životností – až 50 let



Díky životnosti až 50 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní osvětlení až 50 let.

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit LED světly, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Navodíte si tak u sebe doma dokonalou atmosféru.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Směřovatelný reflektorový zdroj
- Patice: GU10
- Povrchová úprava žárovky: Číré
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 50 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 36
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Jmenovitý světelný tok: 215 lm
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 179

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort, UltraEfficient

Informace o balení

- EAN: 8721103047588
- EOC: 872110304758800
- Název produktu: LEDClassic 35W GU10 CW 36D ND UE SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.25
- Napětí: AC 220-240 V
- Příkon: 1,2 W
- Ekvivalentní příkon: 35 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): A
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 2

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 54 mm
- Celková délka: 54 mm
- Celková šířka: 50 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá špičková intenzita: 390 cd

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 2201337

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103047588
- Čistá hmotnost: 0,04 kg
- Hrubá hmotnost: 0,11 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 5,3 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání:
2026-06-10
Verze: 0.102

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com