

PHILIPS

Žárovka jantarová
s tradičním vzhledem
60 W, A60 E27

LED

2200 K


806 lm

15 000 h

Regulace



8721103049094



Ozdobte svůj domov přirozeným světlem

Tato žárovka je současně dekorativní i funkční. Má elegantní retro design s viditelným spirálovým vláknem a vydává jasné přirozené světlo s vynikajícím barevným podáním. Pořídte si žárovku, která vydrží 15 000 hodin, a začněte hned šetřit elektřinu.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí

- Světlo, které ukazuje skutečné barvy

Nepřehlédnutelný design, zajímavý vzhled v zapnutém i vypnutém stavu

- Klasické skleněné svítidlo LED

Retro žárovka se spirálovým vláknem

- Toto svítidlo jsme navrhli, aby bylo jak krásné, tak i výkonné. Může se pochlubit retro provedením s viditelným spirálovým vláknem. Vnese do každé místnosti nádech stylu a elegance, ať už světlo svítí, nebo je vypnuté.

Vysoce výkonné tenké spirálové vlákno

- Jemné spirálové vlákno dává žárovce estetickou přitažlivost. Navodte si přátelskou a přívětivou atmosféru jemným přirozeným světlem, které nabízí vynikající barevné podání při indexu CRI 90.

Přednosti

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit

světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Světlo, které ukazuje skutečné barvy



Zjistěte, jaké barvy vaše oblečení opravdu má, když si vybíráte outfit z šatníku – můžete s jistotou zkombinovat červené šaty a boty a být si jisti, že barvy k sobě dokonale pasují.

Provedení s čířým sklem

Oblíbené provedení, očekávaný výkon. Klasický design s čířým sklem, který napodobuje krásné jiskřivé světlo tradičních žárovek, se dokonale hodí do každé místnosti v domácnosti.

Retro žárovka

Vysoce výkonné tenké vlákno

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Povrchová úprava žárovky: Oranžová
- Stmívatelné: Ano
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 300
- Index podání barev (CRI): 90
- Teplota chromatičnosti: 2200 K
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 110

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Dekorativní, Stmívatelné

Informace o balení

- EAN: 8721103049094
- EOC: 872110304909400
- Název produktu: LED A60 60W 2200K E27 Amber SP DIM 1PF/4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: AC 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 60
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E
- Spotřeba energie: 7,3
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 8

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 110 mm
- Celková délka: 110 mm
- Celková šířka: 60 mm

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 2209195

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103049094
- Čistá hmotnost: 0,03 kg
- Hrubá hmotnost: 0,05 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 6,5 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání:
2026-06-10
Verze: 0.125

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com