

# PHILIPS

24W stropní svítidlo  
na dálkové ovládání

Stropní svítidla

4000/6500/2700 K

Bílá

Stmívatelné; dálkové  
ovládání; nastavitelná bílá

8721103055927



## Bezproblémové nastavení požadované úrovně osvětlení

Stačí na dálkovém ovládání párkrát kliknout, a stropní svítidlo Philips all-in-one LED vám nabídne dokonalou flexibilitu a pohodlí, abyste si mohli osvětlení snadno nastavit podle sebe. Vyzařované světlo je příjemné a neunavuje oči. Navodte si požadovanou atmosféru světlem, které ví, co potřebujete.

### Jednoduše zážitek

- Snadná instalace

### Světelný efekt

- Barevná změna SceneSwitch
- Rovnoměrné vyzařování světla

### Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči

### Ovládání

- Praktická funkce krokového stmívání jasnosti (včetně dálkového ovládání)

# Přednosti

## Snadná instalace

Instalace je velmi snadná. Svítidlo stačí bezpečně upevnit nebo zavěsit na zeď či strop, připojit a zapnout.

## Barevná změna SceneSwitch

Funkce barevné změny SceneSwitch vám umožňuje nastavit celkovou atmosféru u vás doma. Chladné denní světlo vám umožní lépe se soustředit, chladné bílé světlo zase zlepší vaši produktivitu a díky bílému teplému světlu si můžete užít pohodu a relax. Zákazníci mohou v podstatě přizpůsobit osvětlení své domácnosti svým každodenním aktivitám.

## Rovnoměrné vyzařování světla

Svítidlo rovnoměrně a jednotně osvětlí každou místnost.

## Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

## Praktická funkce krokového stmívání jasnosti (včetně dálkového ovládání)

Přepněte si na různé úrovně jasu podle nálady nebo toho, co právě děláte.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

## Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 20 rok
- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 20 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ano

## Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700–4000–6500 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 100

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Jídelna, Obývací pokoj
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, Dálkové ovládání, Nastavitelná bílá

**Další charakteristiky**

- Proud žárovky: 198 mA

**Spotřeba elektrické energie**

- Účinnost: 0.5

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Čistá hmotnost: 0,84 kg
- Celková výška: 59 mm

**Servis**

- Záruka: 5 let

**Technické údaje**

- Průměr: 300 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 2400
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Nastavitelné bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ano
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění

**Žárovka**

- Upgradovatelný software: Ne

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8721103055927
- Čistá hmotnost: 0,84 kg
- Hrubá hmotnost: 1,05 kg
- Výška: 35 cm
- Délka: 34,5 cm
- Šířka: 8 cm



Datum vydání:  
2026-06-10  
Verze: 0.298

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)